


**WSM**

## arceau pour cycles

hauteur x longueur x profondeur 845 x 3240 x 710 mm, 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud, équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs



**Numéro d'article: 240196**

arceau pour cycles

- hauteur x longueur x profondeur 845 x 3240 x 710 mm
- 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 540 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- avec étrier de réglage bas
- équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs
- fixation avec équerre de montage au sol
- Modèle peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- Produit livré démonté

### Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	installation	tablette
type de supports cycles	arceau pour cycles	type de fixation	équerre de montage au

			sol
hauteur	845 mm	angle de réglage	90 °
longueur	3240 mm	Surface publicitaire	non
profondeur	710 mm	matériau	tube d'acier
largeur de pneu	55 mm	matériau de finition	vissé
diamètre de tube	18 mm	surface de montant	galvanisé à chaud
nombre d'emplacements de réglage	2 x 6	couleur du montant	argent
utilisation	double face	modèle	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
modèle d'étrier de réglage	bas	livraison	démonté
écartement des roues	540 mm	Poids	82,8 kg
équipement montant	œillets en acier, gaine plastique		