

322822 ✓ AKTIV

## SOLISTRAND

Interne TE-Nummer 322822

Splices, Butt Splice, 22 – 16 AWG Wire Size, .3 – 1.42 mm<sup>2</sup> Wire Size, Strap, .061 in [1.55 mm] Barrel Inside Diameter, 509 – 3260 CMA Wire Size

[Auf TE.com ansehen>](#)



Muffen > Spleiße



Drahtgröße: .3 – 1.42 mm<sup>2</sup>

Abdichtbar: **Nein**

Spleißmerkmale: **Riemen**

Zylinderninnendurchmesser: 1.55 mm [ .061 in ]

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Spleiße – Zubehörtyp	Spleiß-
Abdichtbar	Nein
Spleißart	Stoßverbinder
Gerillt	Ja
Kompatibel mit Einzeldrahttyp	Massiv, Mehrdrähtig
Drahtisoliersocke – Befestigung	Keine – Isolationsunterstützung

### Konfigurationsmerkmale

Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp	Einzeldraht
---------------------------------------	-------------

### Sonstige Eigenschaften

Gewicht pro Stück	.721 g
Beschichtungsmaterial	Nickel
Spleißmerkmale	Riemen
Primärproduktmaterial	Kupfer

### Kontaktmerkmale

	300 µin
Kontaktbeschichtungsmaterial	Nickel
Hülsentyp	Closed

### Montage und Anschlusstechnik

Drahtisoliationsunterstützung	Ohne
-------------------------------	------

### Abmessungen

Außendurchmesser	3.58 mm[.141 in]
Drahtgröße	509 – 3260 CMA
Zylinderninnendurchmesser	1.55 mm[.061 in]
Klemme – Materialdicke	.79 mm[.031 in]
Gesamtproduktlänge	15.01 mm[.591 in]

### Verwendungsbedingungen

Hohe Nenntemperatur	343 °C[650 °F]
Isolationsoption	Unisoliert
Betriebstemperaturbereich	343 °C[650 °F]

### Betrieb/Anwendung

Starke Beanspruchung	Nein
Kompatibel mit Drahtgrundmaterial	Kupfer

### Industriestandards

Spleiße mit behördlicher Genehmigung	Nein
--------------------------------------	------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
Verpackungsmethode	Einzelausführung

### Weitere

Militärkategorie	Nein
------------------	------

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I &lt; 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

## Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile




## Kunden kauften auch diese Produkte






TE Teilnr.:212559-2  
CONN SAVER, 9 POSN,AMPLIMITE



TE Teilnr.:821205-000  
22759/44-24-9



TE Teilnr.:828183-000  
22759/44-20-9



TE Teilnr.:962999-1  
1,5MMD SOCKET CONTACT



TE Teilnr.:5070014034  
RNF-100-3/64-CL-SP

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[SOLIS BUTT HR 22-16COM22-18MIL](#)

Englisch

### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_322822\\_C.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_322822\\_C.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_322822\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

### 3D PDF

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Datenblätter/ Katalogseiten

[STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications](#)

Englisch

### Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch