

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01160**
 Artikel-Bezeichnung **CLEAN EXPERT NITRIL**
Nitril-Industriehandschuh, chloriert, grün, baumwollbeflockt, latexfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> grün
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> passt handspezifisch	
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> innen chloriert außen polymerbeschichtet	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	-	100 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	120 mm ± 10 mm	135 mm ± 10 mm	140 mm ± 10 mm
Länge	-	≥ 320 mm				

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
-	0,38 mm	0,17 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	4101X
Level	4	1	0	1	X		
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation		
EN 374-4:2013 Degradation	Methanol	A	2	> 30 min	85,9 %		
	n-Heptan	J	6	> 480 min	14,8 %		
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	-1,0 %		
	Schwefelsäure 96%	L	3	> 60 min	82,0 %		
	Salpetersäure 65%	M	3	> 60 min	98,9 %		
	Ammoniakwasser 25%	O	4	> 120 min	45,5 %		
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Wasserstoffperoxid 30%	P	6	> 480 min	6,4 %		
Formaldehyd 37%	T	6	> 480 min	11,1 %			
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 med. Einweghandschuhe	nicht anwendbar						
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	nicht anwendbar						

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	6	6	6	6	6	6	5

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01160**
 Artikel-Bezeichnung **CLEAN EXPERT NITRIL**
Nitril-Industriehandschuh, chloriert, grün, baumwollbeflockt, latexfrei

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	2	
EAN Unterpackung Gr. XS	-	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941003665	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941003672	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941003689	
EAN Unterpackung Gr. XL	4044941003696	
EAN Unterpackung Gr. XXL	4044941003702	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	250 mm	
Breite	150 mm	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	40 g	42 g
M	48 g	50 g
L	53 g	55 g
XL	58 g	60 g
XXL	60 g	62 g



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	144	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941003726	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941003733	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941003740	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941003757	
EAN Umverpackung Gr. XXL	4044941003764	
Maße & Größe		
Länge	375 mm	
Breite	300 mm	
Höhe	280 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	6.048 g	6.548 g
M	7.200 g	7.700 g
L	7.920 g	8.420 g
XL	8.640 g	9.140 g
XXL	8.928 g	9.428 g



LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	183 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	314 kg	339 kg
M	370 kg	395 kg
L	404 kg	429 kg
XL	439 kg	464 kg
XXL	453 kg	478 kg

Rev.-Nr.: 4
 Datum 30.06.2020