


US Netzanschlussleitung mit C7 Gerätesteckdose, gerade



IEC Gerätesteckdose C7  
 schwarz  
 gerade

US Netzanschlussleitung  
 schwarz



Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

**Beschreibung**

- 1 Funktion :
- Netzanschlussleitung
- Schutzklasse II
- Stiftemperatur 70 °C
- Kundenspezifische Versionen auf Anfrage

**Weblinks**

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

**Technische Daten**

Nenndaten UL/CSA	10A / 125VAC; 50/60Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVDC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C
IP-Schutzgrad	Frontseite IP20 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II gemäss IEC 61140
Klemme	angespritzt
Material: Gehäuse	PVC, schwarz

Gerätestecker/-Dose	C7 gemäss (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 2.5A, Schutzklasse II
---------------------	---

**Zulassungen und Konformitäten**

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

**Zulassungen**

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp:

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	<a href="#">UL Zulassungen</a>	UL	UL Ausweisnummer:
	<a href="#">CSA Zulassungen</a>	CSA	CSA Zertifizierungsdatensatz:

**Produktnormen**

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke

## Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

## Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

## Alle Varianten

Dose	Kabel					Stecker					Bestell-Nummer
Typ	V-Lock	Kabeltyp	Leiterquerschnitt	Länge [m]	Farbe	Typ	Land	Norm	Bauform	Index	
C7		NISPT-2	2 x 18 AWG	2.0	schwarz	Nordamerika	USA	NEMA 1-15	gerade	-	6010.5274

 Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

## Verpackungseinheit

120 ST

## Zubehör

### Beschreibung



**Zugentlastung**  
Zugentlastung für Netzanschlussleitung

## Passende Stecker

### Kategorie / Beschreibung

#### Gerätestecker Übersicht komplett



2570, Montage: Schnapp, frontseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2570
2571, Montage: Schraub, frontseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2571
2572, Montage: Einlegetyp, schwarz / grau / weiss, Löt- / Steck- / Leiterplattenanschluss, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2572
2573, Montage: Schraub, frontseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2573
2576, Montage: Schraub, front-/rückseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2576

...



Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett

CMF1, Montage: Schraub, rückseitig, Mit oder ohne Schutzabdeckung, Gerätestecker: IEC C8, Wippenschalter: unbeleuchtet, 1-polig

CMF1



IEC-Steckerfilter Übersicht komplett

5008, Montage: Schnapp/Schraub, frontseitig, 2.5 A, Filter: Standard- und Medizinalversion, Löt- / Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 / 4.8 x 0.8 mm, Gerätestecker: IEC C8, Geeignet für Geräte der Schutzklasse II

5008