

LEISTER

PLASTIC WELDING

NEU!

ELECTRON ST

**Stark, kompakt
und handlich**






www.leister.com

We know how.

ELECTRON ST – Stark, kompakt und handlich

Der neue ELECTRON ST ist das Kraftpaket unter den Heissluft-Handgeräten von Leister. Sein Äusseres wurde von den neuen Geräten der TRIAC-Familie übernommen. Für den Anwender bedeutet das eine verbesserte Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort. Bestehende ELECTRON-Düsen passen auf die neuen Modelle.

Produktvorteile

1		<p>Kraftvoll: Mit einer überragenden Leistung von bis zu 3400 W für jeden Einsatz geeignet.</p>
2		<p>Perfekte Ergonomie: 100 Gramm leichter und ein um 8 mm schlanker 2K-Handgriff als sein Vorgänger.</p>
3		<p>Stufenlos: Einfache Lufttemperatur-Verstellung bis 650°C.</p>



4		<p>Sauber: Die beidseitigen Luftfilter sind im Nu entfernt und gereinigt.</p>
5		<p>Kompatibel: Auf den ELECTRON ST passen alle Düsen des Vorgängers ELECTRON.</p>



Das Schrumpfen von Kabeln ist eine von vielen Anwendungen mit dem ELECTRON ST.

Heissluft-Handgerät

ELECTRON ST

- Baustellentauglich
- Das stärkste Handgerät von Leister
- Einfach zu reinigende Luftfilter
- Kohlenstopp und Heizelementschutz als automatische Schutzmassnahmen
- Robuster Gerätekofter im Lieferumfang enthalten
- Swiss Made

Technische Daten



Spannung	V~	230	230	200	120
Leistung	W	2300	3400	3400	2400
Temperatur	°C	40 – 650			
Abmessungen (L × Ø)	mm	338 × 90, Handgriff Ø 56			
Gewicht	kg	1.1 ohne Anschlusskabel			
Konformitätszeichen		CE			
Schutzklasse II		□			

Artikel-Nr.

- 145.567 ELECTRON ST 230 V / 3400 W für Steckdüse mit Euro-Stecker
 149.673 ELECTRON ST 230 V / 2300 W für Steckdüse mit Euro-Stecker *
 145.564 ELECTRON ST 200 V / 3400 W für Steckdüse mit JP-Stecker
 145.563 ELECTRON ST 120 V / 2400 W für Steckdüse mit UK-Stecker

* Verfügbarkeit auf Anfrage

Zubehör ELECTRON ST

	107.258	Breitschlitzdüse, aufschiebbar 70 × 10 mm, für Bitumen
	107.266	Breitschlitzdüse 75 × 2 mm, aufschiebbar, für Bitumen inklusive Standfuss (Artikel 116.753)
	107.270	Breitschlitzdüse 150 × 12 mm, aufschiebbar
	107.229	Runddüse 20 mm
	107.331	Klappreflektor 72 × 70 mm, aufschiebbar
	107.327	Siebreflektor 85 × 85 mm, aufschiebbar
	107.333	Siebreflektor 150 × 110 mm, aufschiebbar
	107.340	Schalenreflektor 45 × 250 mm, aufschiebbar
	107.328	Klappreflektor 60 × 75 mm, aufschiebbar
	107.348	Geräteablage
	145.604	Heizelement, 120 V / 2300 W
	145.606	Heizelement, 230 V / 3300 W
	145.605	Heizelement, 200 V / 3300 W
	149.675	Heizelement, 230 V / 2200 W



We are local. Worldwide.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 630 760 1000
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone: +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@lipipolymers.com

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 120 Verkauf- und Servicestellen in mehr als 90 Ländern.

Europe:

- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Estonia
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Great Britain
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Iceland
- Italy
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine

America:

- Canada
- Mexico
- USA
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Columbia
- Costa Rica
- Ecuador
- Venezuela
- Peru

Africa:

- Algeria
- Egypt
- Kenya
- Morocco
- South Africa
- Tunisia

Middle East:

- U.A.E.
- Saudi Arabia
- Qatar
- Iran

Asia Pacific:

- P.R.China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Japan
- Korea
- Malaysia
- Mongolia
- Philippines
- Singapore
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

Oceania:

- Australia
- New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Händleradresse: