
# Produktdatenblatt

# Care Solutions - Nylon Care 400

Nylon Care 400 Duschhandlauf, mit verschiebbarer Brausehalterstange

Artikelnummer: 0487210018

#### Produktbild






#### Technische Daten

Produktgruppe	2000
Produkt	Duschhandlauf, mit verschiebbarer Brausehalterstange
Winkel	90 °
Achsmaß al	767 mm
Achsmaß a2	767 mm
Achsmaß a3	1158 mm
Befestigungsart	Rosettenbefestigung
Befestigungspunkte	5 St.
Durchmesser	34 mm
Material	Polyamid
Oberfläche	hochglänzend
Farbe	lieferbar in den Nylon Farben
Ausrichtung	links und rechts
Belastbarkeit	max. 175 kg
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## Technische Zeichnung



### Produktbeschreibung

- Nylon Care als bewährte Produktfamilie mit hoher Variantenvielfalt durch drei Serien für verschiedenste Anforderungen
- · mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft
- · mit langen Bedienhebel und seitlichem Vielzweckhaken
- $\cdot \ \ \text{Aufnahmekonus passend f\"{u}r\ Handbrausen\ unterschiedlicher\ Fabrikate}$
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)
- mit Kunststoffrosette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung und glasfaserverstärktem Kunststoffunterteil
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- CE-zertifizier
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600
- · Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln





