

11-919

Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.





Öl

Leichte Belastunger

Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für optimalen Tragekomfort im Einsatz

- Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
- Geraute Nitril-Beschichtung.
- Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz.
- Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.



Industrien

- Landwirtschaft
- Maschinen und Anlagen
- Bauarbeiten
- Nahrungsmittelverarbeitung

Einsatzbereiche

- Montage von Haushaltsgeräten
- Wartungsarbeiten
- Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
- Metallproduktion
- Allgemeine Arbeiten
- Qualitätskontrolle





11-919

Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.

Technologien

(DMF

OEKO-TEX® STANDARD 100

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

4419CIT CITEVE

Hauptmerkmale

- Exzellente Abriebfestigkeit
- Exzellente Fingerbeweglichkeit
- Flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)
- Zinkdibutyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung











Spezifikationen

MARKE ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex [®] 11-919	Veredelung: Vollbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Nylon Manschetten-Stil: Strickbund	13	6, 7, 8, 9,	220-260 mm	Blau	12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Arsell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Suites 1504, 1505 y 1506. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Owensville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340

Australien

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Asiatisch-Pazinscher Radin Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel:: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

Ansell [®] und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.



