

Produktdatenblatt

636 084 3

Crimpmaschine CM 25-3

Mit Aderendhülsenkrimpeinheit



- Kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- Durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
- Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² bis 10 mm²
- Quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- Verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen

Allgemein

Artikelnummer	636 084 3
EAN	4049002097348
Gewicht	32.400 g
Abmessung	325 x 280 x 500 mm

Technische Daten

Presskraft	25 kN
Betriebsdruck	6 bar
Luftbedarf / Arbeitshub	0,75 l
Anwendungsbereich	Aderendhülsen
Kapazität	0,08 – 10,0 mm ²

Bestückung

636 084 3 0	Aderendhülsenkrimpeinheit, 4-kant Crimp, 0,08 — 10,0 mm ²
-------------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.