


# FASSLIFTER TYP RS



Typ RS-II/M



Typ RS-I/M



Typ RS-I/M mit Stützfüßen für Prätzenstapler

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	240	150 x 65	94
RS-I/M	1	800	1290 x 585 x 930	240	150 x 65	94
RS-II/91	2	1600	1185 x 960 x 925	540	150 x 65	139
RS-II/M	2	1600	1180 x 960 x 930	540	150 x 65	139

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

## Typ RS/M

- für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifentfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer
- stabile Stahlblechkonstruktion
- übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

## Typ RS/91

- wie Typ RS/M, jedoch mit breiter Fassrandauflage
- für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer



## Zubehör

- Stützfüße für Prätzenstapler
- hydraulische Klemmsicherung

Ex-geschützte Ausführungen gemäß

# ATEX 95

für folgende Produkte lieferbar:

-Fasslifter Typ RS	Seite 55/56
-Fasskipper Typ Flex	Seite 60
-Liftomat Typ L	Seite 61
-Fassheberoller Typ FHR	Seite 62

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt