


**Crimp-Systemzange PEW 12**

**Crimp System Tool PEW 12**



## Crimp-Systemzange PEW 12

- Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08–50 mm<sup>2</sup>
- garantiert exakte Crimpverbindungen (größere Querschnitte bis 95 mm<sup>2</sup> auf Anfrage)
- parallele Crimpbackenzustellung
- optimale Hebelübersetzung
- gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktage
- Ein- und Zweihandbedienung möglich
- vielfältige Kombinationsmöglichkeiten



PEW 12 Grundzange brüniert  
PEW 12 burnished finish



PEW 12 Grundzange verchromt  
PEW 12 chrome finish

## Crimp System Tool PEW 12

- Special tool for crimping virtually all crimped connections with conductor cross-sections from 0.08–50 mm<sup>2</sup> (larger cross-sections up to 95 mm<sup>2</sup> on request)
- Ensures exact crimping connections
- Parallel jaw closing
- Excellent leverage transfer
- Good handling through ergonomic centre of gravity
- One- or two-handed operation
- Many different combination possibilities

Art. No.	Ausführung Finish	Länge Length mm	Gewicht Weight g
<b>PEW 12</b>			
624 000 3	Zange brüniert mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz Tool with burnished finish, 2C grips, without die set	200	560
624 000 6	Zange verchromt mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz Tool with chrome finish, 2C grips, without die set	200	560
624 40098 3	Tischhalterung für PEW 12 Tabletop mount for PEW 12	190	360
624 101 3 624 101 6	Zange brüniert / verchromt im Kunststoffkoffer (265 x 220 x 50 mm) Tool burnished finish / chrome finish in plastic case (265 x 220 x 50 mm)		




Über 1000 verschiedene Crimpeinsätze mit passenden Kontaktaufnahmen für die Systemzange erhältlich.  
Over 1000 different die sets and according locators for the crimp system tool available.

## Zangenparameter Tool Parameter

- Presskraft: max 11000 N
- crimp force: max 11000 N
- Handkraft: max 500 N
- hand force: max 500 N
- Gewicht: 570 g
- weight: 570 g
- Länge: 200 mm
- length: 200 mm

### Hand- und Crimpkräfte PEW 12 Hand force and crimp force PEW 12




## Einsätze für folgende Crimpverbindungen

### *Die sets for the following crimp connections*

#### Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen

##### *Insulated and non-insulated ferrules*



#### Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder

##### *Insulated and non-insulated terminals and connectors*




#### Gerollte und gestanzte Kontakte

##### *Rolled and stamped contacts*



#### Unisolierte Flachsteckverbinder

##### *Non-insulated tab connectors*



#### Verbinder für KOAX-Stecker

##### *COAX plug connectors*



#### Gedrehte Kontakte

##### *Turned contacts*



#### Ungeschirmte modulare Steckverbinder und ISDN-Stecker

##### *Non-shielded modular plug connectors and ISDN plugs*



## Aufbau / Konstruktion

### Set-up / Construction

Aufnahme für auswechselbare PEW 12  
Crimpeinsätze  
adapter for exchangeable crimp dies PEW 12

