

Information produit

49 41 A01

Pince de précision pour circlips

Pour circlips extérieurs d'arbre

DIN 5254 B



MM \varnothing $\angle 90^\circ$



- Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
- Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
- Avec protection contre la distorsion (réglable par butée)
- Réglage par vis à six pans creux
- Idéale pour la fabrication en série car tout allongement excessif des circlips est efficacement empêché
- Très résistant lors d'une utilisation en continu et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure
- Charnière souple et précise
- Forgé
- Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile
- Tête de la pince éfilée pour un accès optimal à la pièce
- Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé
- Poignées gainées en plastique antidérapant
- Pointes coudées
- Avec limite d'écartement pour le montage normé selon DIN 471
- La vis d'arrêt réglable empêche une extension excessive des bagues
- Pointes rapportées: fil d'acier à ressorts, serti
- Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	49 41 A01
EAN	4003773061755
Pince	grise atramentisée
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	102 g
Dimensions	130 x 62 x 11 mm
Norme	DIN 5254 B
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité pour diamètre d'arbre	\varnothing 3 – 10 mm
Pointes (diamètre)	0,9 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Ressort intégré: le ressort est protégé à l'intérieur de la charnière de précision vissée. Ne gêne pas pendant le travail, pas d'encrassement ni de perte