

Micromar 44 A. Önbeálló furatmikrométer

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Gyorsállítás beépített racsnival
- Önközpontosító mérőfej három oldalon kilépő, 120°-kal elfordított mérőtapintókkal
- Mérőtapintók 12 mm-től, keményfém betétes
- 12 mm-től mérőtapintó a furat aljáig történő mérésekhez
- 40 mm-től alumínium mérőfej a súlycsökkentéshez
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Hatlapú csavarkulcs, Kulcs mérőfejek cseréjéhez (30 mm-től), Tok

DIN
863-4



Alkalmazás:

Átmenő furatok

- Zsákfuratok
- Központos fogazások mérése

Műszaki adatok

| Rendelési sz. | Terméktípus | Méréstartomány | Skálaosztás érték | Hibahatár | Orsó menetemelkedés | Szabvány | Mérési mélység | Mérési mélység hosszabbítóval |
|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 4190310 | 44 A | 6 – 8 | 0,001 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 58 | 133 |
| 4190311 | 44 A | 8 – 10 | 0,001 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 58 | 133 |
| 4190312 | 44 A | 10 – 12 | 0,001 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 58 | 133 |
| 4190313 | 44 A | 12 – 16 | 0,001 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 64 | 139 |
| 4190314 | 44 A | 16 – 20 | 0,001 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 64 | 139 |
| 4190315 | 44 A | 20 – 25 | 0,005 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 68 | 218 |
| 4190316 | 44 A | 25 – 30 | 0,005 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 68 | 218 |
| 4190317 | 44 A | 30 – 40 | 0,005 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 76 | 226 |
| 4190319 | 44 A | 40 – 50 | 0,005 | 4 | 0,5 | DIN 863-4 | 76 | 226 |
| 4190320 | 44 A | 50 – 60 | 0,005 | 5 | 0,5 | DIN 863-4 | 79 | 229 |
| 4190321 | 44 A | 60 – 70 | 0,005 | 5 | 0,5 | DIN 863-4 | 79 | 229 |
| 4190012 | 44 A | 70 – 85 | 0,005 | 5 | 0,5 | DIN 863-4 | 97 | 247 |
| 4190013 | 44 A | 85 – 100 | 0,005 | 5 | 0,5 | DIN 863-4 | 97 | 247 |
| 4190014 | 44 A | 100 – 125 | 0,005 | 6 | 0,5 | DIN 863-4 | 132 | 282 |
| 4190015 | 44 A | 125 – 150 | 0,005 | 6 | 0,5 | DIN 863-4 | 132 | 282 |
| 4190016 | 44 A | 150 – 175 | 0,005 | 7 | 0,5 | DIN 863-4 | 132 | 282 |
| 4190017 | 44 A | 175 – 200 | 0,005 | 7 | 0,5 | DIN 863-4 | 132 | 282 |