

Fasspumpe

für Benzin, Heizöl, Diesel, Motoröl mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 840 mm

Artikelnummer: 510459



Handkolbenpumpe

Fasspumpe

- für Benzin, Heizöl, Diesel, Motoröl mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas
- maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub
- Tauchrohr Länge 840 mm
- Gewinde 2"
- Gehäuse aus Zinkgusslegierung



II2GEExcT3

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	max. Förderleistung l/Hub	0,25 l/Hub
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Tauchrohrlänge	840 mm
Pumpentyp	Fasspumpe	Tauchtiefe	840 mm
Medium	Benzin, Heizöl, Diesel, Motoröl	Anschluss	2"
max. Viskosität	20 mPas	Material Gehäuse	Zinkgusslegierung
Lagerbehälter	Fass	Lieferumfang	ohne Schlauchgarnitur
Bedienung	Hand	Gewicht	2,7 kg

Zubehör

510481		Schlauchgarnitur für Fasspumpe, Schlauchlänge 1500 mm, Nennweite 19 mm, elektrisch leitfähig
--------	---	--

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
205536		Universal-Adapterset für Pumpen
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm