



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L + N
Länge in 18-mm-Modulen	57

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	22-polig Zus. + N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P + N 1 x 2P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	45 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	Satz à 10 Endstück
[Ie] Nennbetriebsstrom	100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi 9 (Multi9 C60)

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	107 cm
VPE 1 Gewicht	433 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,5 cm
VPE 2 Breite	9 cm
VPE 2 Länge	107 cm
VPE 2 Gewicht	2,167 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	135
VPE 3 Höhe	112 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	70,509 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------