

## BOHRMASCHINEN, GERADE FORM

## DRILLING MACHINES, STRAIGHT FORM



### VORTEILE

- Zuverlässige Werkzeuge mit günstigem Gewichts-Leistungsverhältnis
- Bohrfutter austauschbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- Start mit niedriger Drehzahl für besseres Ansetzen des Bohrers.
- Lange Standzeit bei hoher Leistung.
- Empfohlen zum vertikalen Bohren.

### BENEFITS

- Reliable tools with excellent power to weight ratio.
- Changeable chucks for different applications.
- Starting at low speed to facilitate initial insertion of the bit.
- Long tool life at high power.
- Ideal for vertical drilling operations.

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Gerade Form, Hebelventil  
Straight form, lever valve

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Standard Aufnahme Chuck	Spannbereich Range Ø mm	Drehzahl Speed min <sup>-1</sup>	Leistung Power Watt	Gewicht Weight kg	Abmessungen Dimensions Ø x L x H mm	Luftverbrauch Air Consumption l/s
DG13/450	42108200	ZKF	0 - 4	4.500	130	0,430	32 x 178	6
DG30/2000	42111000	ZKF*	0 - 6	20.000	300	0,625	40 x 190	9
DG30/650	42111200	SSF	0 - 8	6.500	300	0,840	40 x 205	9
DG30/540	42111400	SSF	0 - 8	5.400	300	0,840	40 x 205	9
DG30/380	42111600	SSF	0 - 8	3.800	300	0,840	40 x 205	9
DG30/290	42111800	SSF	0 - 8	2.900	300	0,840	40 x 205	9
DG30/170	42112000	SSF	1 - 10	1.700	300	1,090	40 x 255	9
DG30/100	42112200	SSF	1 - 10	1.000	300	1,090	40 x 255	9
DG30/50	42112400	SSF	1 - 10	500	300	1,090	40 x 255	9
DG40/260	42103600	SSF	1 - 10	2.600	400	1,330	46 x 270	11
DG40/180	42103800	SSF	1 - 10	1.800	400	1,330	46 x 270	11

ZKF: Zahnkranzfutter / Keyed chuck    SSF: Schnellspannfutter / Self-locking chuck

\* nicht austauschbar / only usable with ZKF

**Druckluft-Anschluss:** DG 13/450: G 1/8", DG30/..., DG40/...: G 1/4"

**Compressed Air Connection:** DG 13/450: G 1/8", DG30/..., DG40/...: G 1/4"

**Empf. Schlauchdurchmesser:** DG 13/450: 6 mm; DG30/..., DG40/...: 9 mm

**Recommended hose diameter:** DG 13/450: 6 mm; DG30/..., DG40/...: 9 mm

## LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

- DG 13/450:** Werkzeug inkl. Zahnkranzfutter und Schlüssel, Aufhängung, Schnellkupplungs-nippel
- DG 30/2000:** Werkzeug inkl. Zahnkranzfutter und Schlüssel, Aufhängung, Schnellkupplungs-nippel, zweiter Handgriff
- DG 30/...:** Werkzeug inkl. Schnellspannfutter, Aufhängung, Schnellkupplungs-nippel, zweiter Handgriff
- DG 40/...:** Werkzeug inkl. Schnellspannfutter, Aufhängung, Gewindetülle, zweiter Handgriff

- DG 13/450:** Tool with keyed chuck and key, hanging, quick acting coupling
- DG 30/2000:** Tool with keyed chuck and key, hanging, quick acting coupling, second handle
- DG 30/...:** Tool with self-locking chuck, hanging, quick acting coupling, second handle
- DG 40/...:** Tool with self-locking chuck, hanging, nipple, second handle

## ZUBEHÖR FÜR BOHRMASCHINEN ACCESSORIES FOR DRILLING MACHINES

### ZKF Zahnkranzfutter, Zahnkranzschlüssel inklusive ZKF Keyed Chucks, Chuck Key included



Spannbereich Range	Abmessungen Dimensions		DG 13/... mit Aufnahme Konus J0	Für DG 30/... mit Aufnahme 3/8" x 24 UNF	Für DG 40/... mit Aufnahme 1/2" x 20 UNF	ZKF - Schlüssel Chuck Key
Ø mm	Ø mm	L mm	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.
0-4	26	36	01909110			
0-6	30	43		01709106		01710102
0-8	30	43		01709105		
1-10	36	50		01709113	01709103	
1-13	51	67		01065100	01709101	01710101

### SSF Schnellspannfutter SSF Self-locking Chucks



Spannbereich Range	Abmessungen Dimensions		Für DG 30/... mit Aufnahme 3/8" x 24 UNF	Für DG 40/... mit Aufnahme 1/2" x 20 UNF
Ø mm	Ø mm	L mm	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.
0-6	30	52	01451100	
0-8	34	60	01451101	
0-8	35	72		01065101
1-10	34	56	01451102	
1-10	35	72		01065102
1-13	43	85		01065103