



SP Prep

- Vorspritzmörtel -

Vorspritzmörtel nach WTA



Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	30
	VPE	30 kg
	Gebinde-Typ	Papiersack
	Gebinde-Schlüssel	30
	Art.-Nr.	
grau (Eigenfarbe)	0400	■

Verbrauch

Volldeckend ca. 4 - 6 kg/m²

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



Anwendungsbereiche

- Untergrundvorbereitung vor dem Aufbringen mineralischer Putze
- Egalisierung unterschiedlichen Saugverhaltens des Untergrundes



Eigenschaften

- Hohe Untergrundhaftung
- Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)



Produktkenndaten

Schichtdicke	Max. 5 mm
Schüttdichte	Ca. 1,7 kg/dm ³
Wasseranspruch	Ca. 5,0 l/30 kg
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$
Wassereindringtiefe	Nach 1 h > 5 mm
Brandverhalten	Klasse A1
Druckfestigkeit (28 d)	CS IV (> 6,0 N/mm ²)
Fremdüberwachung	GG-Cert + WTA

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zertifikate

- **WTA-Zertifikat**
- **Remmers System-Garantie**
Soweit eine Remmers System-Garantie (RSG) gewährt wird, gelten insoweit ausschließlich die Bedingungen/Voraussetzungen aus dem zwischen RSG-Fachbetrieb und Remmers schriftlich geschlossenen RSG-Vertrag.


Mögliche Systemprodukte

- **Kiesol (1810)**
- **ZM HF [basic] (0220)**
- **Schimmel-Sanierputz (1050)**
- **Remmers Sanierputze**

Arbeitsvorbereitung


- **Anforderungen an den Untergrund**
Tragfähig, sauber und staubfrei.
- **Vorbereitungen**
Untergrund mattfeucht vornässen.

Zubereitung



- **Anmischung**
Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben. Mittels Mischwerkzeug ca. 3 Minuten intensiv und homogen bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen.

Verarbeitung



- **Verarbeitungsbedingungen**
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C
Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.
- **Verarbeitungszeit (+20 °C)**
Ca. 60 Minuten

Saugende Untergründe

Produkt als Haftbrücke netzförmig (Deckungsfläche 50-70 % deckend) mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.

Innenabdichtung und schwach saugende Untergründe

Produkt volldeckend (100 %) mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.



Verarbeitungshinweise Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.
Material nicht zum Ausgleich von Unebenheiten einsetzen!
Putzauftrag nach 2-4 Tagen.
Haftvermögen auf glatten und dichten Oberflächen mit ZM HF ^[basic] verbessern.

Hinweise Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.
Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!
Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.
Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.
Stets Probefläche(n) anlegen!
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

**Arbeitsgeräte /
Reinigung** Mischwerkzeug, Kelle, Stahlbesen, Putzleier, Trichterpistole



Arbeitsgeräte in frischem Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- **Messeimer (4241)**
 - **Mischgefäß (4030)**
 - **Collomix WK 90/500 S (4448)**
 - **Putzkamm (4130)**
 - **Giterrabot (4231)**
 - **Aufziehplatte (4436)**
 - **Alu-Kartätsche (4429)**
 - **XXL coating knife (4437)**
 - **Spritzputzapparat (4439)**
 - **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
 - **GLORIA® Pro 100 (4668)**
 - **GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 (4666)**
 - **GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)**
-

Lagerung / Haltbarkeit Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.



Sicherheit / Regularien Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE ZP1

Entsorgungshinweis Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Leistungserklärung ➤ **Leistungserklärung GBI P53-2**



CE-Kennzeichnung



Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

06
GBI P 53-2
EN 998-1: 2017-02
0400

Mörtel nach Eignungsprüfung, ohne besondere Eigenschaften

Brandverhalten:	Klasse A1
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)
Wasseraufnahme:	W0
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 15$
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ für P = 50% $\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ für P = 90%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM
Gefährliche Substanzen:	NPD

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.