


Lebensmittelschläuche

12.6 foxiPremium PUR H



Innen-Ø ca. mm	Betriebsdruck ca. bar	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg/m	Längen in m	Artikel-Nr.
16	4,500	0,922	40	22	0,18	10 \ 15 \ 20	3318-016-101
18	4,350	0,922	41	24	0,20	10 \ 15 \ 20	3318-018-101
20	4,300	0,922	43	26	0,22	10 \ 15 \ 20	3318-020-101
26 (1")	4,160	0,922	47	33	0,29	10 \ 15 \ 20	3318-026-101
32 (1 ¼")	3,250	0,922	60	41	0,39	10 \ 15 \ 20	3318-032-101
38 (1 ½")	3,120	0,824	69	47	0,46	10 \ 15 \ 20	3318-038-101
40	3,000	0,819	72	49	0,49	10 \ 15 \ 20	3318-040-101
45	2,950	0,809	80	55	0,55	10 \ 15 \ 20	3318-045-101
51 (2")	2,900	0,785	87	61	0,71	10 \ 15 \ 20	3318-051-101
55	2,750	0,760	95	65	0,77	10 \ 15 \ 20	3318-055-101
60	2,550	0,735	102	70	0,84	10 \ 15 \ 20	3318-060-101
63 (2 ½")	2,550	0,735	102	70	0,84	10 \ 15 \ 20	3318-063-101
65	2,400	0,662	112	75	0,91	10 \ 15 \ 20	3318-065-101
70	2,250	0,662	117	80	0,97	10 \ 15 \ 20	3318-070-101
76 (3")	2,000	0,588	126	87	1,06	10 \ 15 \ 20	3318-076-101
80	2,000	0,588	132	91	1,11	10 \ 15 \ 20	3318-080-101
85	1,650	0,515	145	97	1,20	10 \ 15 \ 20	3318-085-101
90	1,650	0,515	149	101	1,25	10 \ 15 \ 20	3318-090-101
102 (4")	1,500	0,441	165	112	1,48	10 \ 15 \ 20	3318-102-101
110	1,350	0,441	179	121	1,61	10 \ 15	3318-110-101
115	1,350	0,441	179	121	1,70	10 \ 15	3318-115-101
120	1,300	0,306	194	131	1,75	10 \ 15	3318-120-101
127 (5")	1,300	0,306	203	138	1,91	10 \ 15	3318-127-101
130	1,300	0,306	209	141	1,96	10 \ 15	3318-130-101
140	1,050	0,245	224	151	2,11	10 \ 15	3318-140-101
152 (6")	1,050	0,245	242	163	2,29	10 \ 15	3318-152-101
160	0,900	0,245	255	171	2,51	10 \ 15	3318-160-101
170	0,900	0,184	270	181	2,67	10 \ 15	3318-170-101
175	0,900	0,184	278	186	2,74	10 \ 15	3318-175-101
180	0,750	0,184	285	191	2,82	10 \ 15	3318-180-101
203 (8")	0,750	0,184	321	215	3,30	10 \ 15	3318-203-101
225	0,600	0,123	353	237	3,65	10 \ 15	3318-225-101
250	0,600	0,123	390	263	3,84	10 \ 15	3318-250-101
254 (10")	0,600	0,123	390	267	3,84	10 \ 15	3318-254-101
275	0,450	0,123	426	288	4,22	10 \ 15	3318-275-101
300	0,450	0,123	465	313	4,94	10	3318-300-101
315	0,450	0,123	488	328	5,19	10	3318-315-101
325	0,450	0,123	503	338	5,35	10	3318-325-101
350	0,450	0,123	540	363	6,96	10	3318-350-101
400	0,300	0,066	615	413	7,95	10	3318-400-101
450	0,300	0,066	690	463	8,94	10	3318-450-101
500	0,300	0,066	765	513	9,93	10	3318-500-101

Material

hoch abriebfestes Polyester
Polyurethan



permanent antistatisch
mit Oberflächenwider-
stand $R_O < 10^9$ Ohm und
spezifischen Widerstand
 $\rho < 2,5 \cdot 10^8 \Omega \cdot m$



Wandung entspricht den
Anforderungen der FDA 21
CFR § 177.2600 und ist kon-
form der VO 10/2011/EU

Spirale

Federstahldraht, verkupfert

Wandstärke

ca. 1,45 mm

Temperatur

ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig
bis ca. +125°C

Abriebfestigkeit



Innenglätte



Stauchbarkeit



Vakuumfestigkeit



Flexibilität (Biegeradius)



sehr gut (5 Punkte), schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte
und keine zugesicherten Produkteigen-
schaften im rechtlichen Sinne.

sehr abriebfester, innen glatter
Absaug- und Förderschlauch für
grobkörnige Lebensmittel wie
Reis, Zucker, gefrorene Lebens-
mittel, für Misch- und Dosiersyste-
me, hohe Vakuumfestigkeit

Gemäß **ATEX 2014/34/EU** und
TRGS 727 zulässig zum pneuma-
tischen Transport brennbarer
Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21,
22 im Inneren), zur Aspiration
brennbarer Stäube (Zone 20, 21,
22 im Inneren) und nicht brenn-
barer Stäube (keine oder Zone 22
im Inneren), zur Förderung von
Gasen und brennbaren Flüssigkei-
ten (Zone 1 und Zone 2 außen).
Die Metallspirale ist beidseitig zu
erden (siehe technische Informa-
tionen).

Verbindungselemente



**20.2 foxi
Pro-Spiral-Schelle**



**21.0 Verbinder,
Reduzierungen**



**22.0 Kupplungen,
Flansche**