

**Artikelnummer:** 121970

**Kurzbeschreibung:** Schräghochparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 60 mm, B 1750 x T 1470 x H 2010 mm, Stahl verzinkt, 5 Einhängeplätze

**Langbeschreibung:** Schräghochparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 60 mm, T 1470 x H 2010 mm, Stahl verzinkt, diverse Anzahl Einhängeplätze: Dieser einseitig verwendbare Schräghochparker von WSM ermöglicht gerade bei beengten Platzverhältnissen das ordnungsgemäße und sichere Parken von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 60 mm. Gefertigt wurde er aus robustem und verzinktem, korrosions- sowie witterungsbeständigem Stahl. Ausgestattet ist er mit gebogenen und 60 mm breiten Einhängeschienen, welche in abwechselnder Hoch-/Tief-Stellung angebracht sind. Auf diese Weise können die Fahrräder ausgesprochen platzsparend in der Richtung schräg nach oben und mit einem Radabstand von jeweils 350 mm geparkt werden. Darüber hinaus sind die Einhängeschienen unkompliziert mit Schlössern zur Diebstahlsicherung ausrüstbar. Dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Schräghochparker von WSM wird zerlegt für die einfache Schraubmontage an der Wand geliefert. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der maximalen Anzahl an integrierten Einhängeplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich jeweils auf 1470 mm und die Höhe auf jeweils 2010 mm. Farbige Varianten sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Details: Stabiler, einseitig verwendbarer Schräghochparker für Fahrräder. Ideal gerade bei beengten Platzverhältnissen. Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 60 mm. Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der gebogenen Einhängeschienen für platzsparendes Parken der Fahrräder mit Richtung schräg nach oben. Einhängeschienen können unkompliziert mit Schlössern zur Diebstahlsicherung der Fahrräder versehen werden. Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Schraubmontage an der Wand. Farbige Ausführungen auf Anfrage erhältlich. Radabstand: jeweils 350 mm. Material Gestell und Einhängeschienen: jeweils verzinkter Stahl, korrosionsgeschützt und wetterbeständig. Maße: jeweils T 1470 x H 2010 mm, Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einhängeschienen. Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einhängeschienen. Garantie: jeweils 3 Jahre



**EAN/GTIN:** 4250366528779