



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9384 ESD-Eurobakkenwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 5 Etages met 5 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog, voor ieder 3 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 100 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	1240
laadvlak breedte (mm)	610
Etagehoogten (mm)	317, 617, 917, 1217, 1517
Draagvermogen etage (kg)	80
Totale lengte (mm)	1372
Totale breedte (mm)	685
Totale hoogte (mm)	1686
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	123
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976493848