

Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 60 litres,
couche extérieure en Fibres de verre
avec revêtement de silicone coloris
orange, couche intérieure en fibre
de verre, Enveloppe chauffante
protection anti-déflagration T3,
puissance 275 W, équipé de avec
régulateur de température
analogique



Numéro d'article: 271716

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 60 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre
- Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T3
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 1250 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 275 W
- température jusqu'à 85 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Approuvé homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE

Détails techniques

type de récipient Accessoires

profondeur 100 mm

pour capacité	60 l	longueur de câble	5 m
pour fût	fût de 60 litres	puissance	275 W
Type chauffage	protection anti-déflagration	température jusqu'à	85 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	fibre de verre	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	orange	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	460 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE
largeur	1250 mm	Poids	8 kg