



## Scheda Tecnica



### Armadio Multiuso Modello Mini 102 a 2 Piani

Codice articolo	<b>01008P</b>
Denominazione	Armadio modello Mini H 102 a 2 porte
Dimensioni (LxPxH)	77 x 38 x 102
Materiale	DC01 – lamiera lucida 0,6 decimi
Peso Kg	23.65
Volume m3	0,326
Portata Piano	Kg 35 <u>uniformemente distribuito</u>



### Caratteristiche Generali

Base e corpo	Armadio monoblocco con bordi arrotondati
Ante	Ante rinforzate con cerniere interne
Serratura	Serratura a chiave
Allestimento Interno	Corredato di n°1 piano in lamiera estraibile e regolabile e n°1 piano superiore fisso
Colore Anta e Scocca	Vernice a polvere epossipoliestere colore Ral 7035, resistente ai raggi UV; il materiale viene pretrattato con fosfosgrassaggio
Norme di Riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008

### Accessori su richiesta

Tetto Inclinato ad incastro



Passepartout





## Scheda Tecnica



Chiavi grezze

Set 4 Piede ferro h 12 cm.



Set 4 Piede PVC h 12 cm.



### Ricambi

Serratura a cilindro



Serratura lucchettabile



Pianetti interni

Anta