

Termékinformációk

70 06 160 T

Oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Hosszabbított vágóél
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	70 06 160 T
EAN	4003773081463
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	230 g
Méret	160 x 54 x 28 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is