



Beschreibung:

Wasserkanister PROFI 12L, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), stapelbar

- im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen
- platzsparend stapelbar
- große Öffnung Ø 48 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- Kanister (Produktionsdatum bis Oktober 2021!) mit Verschraubung ET-232802 und (ab Oktober 2021!) mit Verschraubung ET-232101 inklusive abnehmbarem Ablasshahn Art.-Nr. 550105
- mit Griffrollen am Boden für sicheres Handling
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
- t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=310 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	816500
GTIN	4007228816501
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	5

Farbe	natur
Volumen in L	12
Gewicht (kg)	1,02
T x B x H (mm)	165 x 350 x 310

Umverpackung

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	790 x 340 x 355

Bruttogewicht VE (kg)	5,611
-----------------------	--------------

Palette

Anzahl an Kartons	18
Anzahl an Lagen	6
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,28

Kartons pro Lage	3
Gewicht (kg)	120,998