



Beschrijving:

Vulhulpmiddelen voor jerrycans met DIN 50-schroefdoppen, zwart/lichtblauw, HD-PE

- geschikt voor het tanken van brandstof bij kleine motoren in kettingzagen, grasmaaiers enz.
- klokvrij uitgieten door geïntegreerde ventilatie
- vermindert het ontsnappen van benzinedampen en beschermt het milieu tegen verontreiniging
- met wartelmoer voor exacte positionering bij kleine tankopeningen
- Adapter op sluiting, zwart
- voor industriële en verpakkingsjerrycans met DIN 50-schroefdoppen
- Buiten-Ø steun = 21 mm
- Lengte = 160 mm
- füllhilfen für Kanister mit DIN 40 und DIN 45 Verschraubungen ebenfalls lieferbar Art.-Nr. Nr. 819360 und 819351

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	819310
GTIN	4007228819311
Douanetarief	39269097
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	blauw
Gewicht (kg)	0,1

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	1,125
--------------------	--------------

Pallet

Aantal kartonnen	240
Aantal lagen	24
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,19

Kartonnen dozen per laag	10
Gewicht (kg)	290,0