

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Thermoreaktor RD 125

Vorbereitung für die photometrische Bestimmung



Bestell-Nr.: 2418940

Drei Temperaturbereiche

Der Reaktor kann wahlweise auf 100°C, 120°C oder 150°C betrieben werden - jeweils abhängig von der vorzubereitenden Probe.

Drei unterschiedliche Reaktionszeiten

Mit 30, 60 und 120 Minuten stehen drei unterschiedliche Reaktionszeiten zur Verfügung. Ihr Vorteil: Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus

Großer Küvettenschacht

Bestücken Sie den RD 125 mit bis zu 24 16-mm-Rundküvetten.

Spannungswechsel möglich

Der RD 125 kann mit unterschiedlichen Spannungen betrieben werden: Wählen Sie mittels Spannungsumschalter auf der Rückseite zwischen 110 V und 220 V.

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

Thermoreaktor RD 125

Flexibler Thermoreaktor für die Probenvorbereitung zur photometrischen Bestimmung von CSB, Gesamt-Chrom, Gesamt-Phosphat, Gesamt-Stickstoff und TOC. Aufschluss mit drei Temperaturbereichen und drei vorprogrammierten Reaktionszeiten möglich.

Technische Daten

geeignete Küvetten	Rundküvetten 16 mm
Stromversorgung	230 V / 50-60 Hz oder 115 V / 50-60 Hz
Auto – OFF	Ja
Beeper	max. 88 dB (Piezo Summer)
vorgeschlagene Temperatur	100 / 120 / 150 °C
Aufheizgeschwindigkeit	20 °C - 150 °C
Zeitintervall	30 / 60 / 120 / 120 / Minuten und unbegrenzt
Umgebungsbedingungen	10-40 °C bei max. 85 % relative Feuchte
Konformität	CE
Abmessungen	219 x 171 x 248 mm
Gewicht	3.9 kg

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Küvettenständer für 10 Rundküvetten Ø 16 mm	418957
Pipettenspitzen*, 1-5 ml (weiß) 100 Stück	419066
Pipettenspitzen**, 0,1-1 ml (blau), 1000 Stück	419073
Automatische Pipette*, 1-5 ml	419076
Automatische Pipette**, 0,1-1 ml	419077

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten
Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies