

Rollcart dessertes de rangement

force 150 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1040 x
470 mm, plateau(x) en bois, structure
en acier (soudé) avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
coloris RAL5010 bleu gentiane, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 203185



ROLLCART

5
YEARS
WARRANTY

Rollcart Dessertes de rangement

Force 150 kg

dessertes de rangement

- force 150 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1040 x 470 mm
- hauteur x longueur x largeur 1055 x 1210 x 480 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 120 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	dessertes de rangement	matériau de finition	soudé
charge	150 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	1040 mm	norme européenne	non
largeur de plateau	470 mm	alignement de niveaux	droit
Longueur du plateau	630 mm	rehausses	aucune
Largeur du plateau	470 mm	poignée	1 pièce
hauteur	1055 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	4 pièce	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	bois	Ø de roue	120 mm
équipement plateau(x)	cadre en acier	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	1210 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	480 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	TPE	garantie	5 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	39 kg
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins		