

H6,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
Best.-Nr.	9004130000
Typ	H6,0/18
GTIN (EAN)	4008190143626
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 10. Januar 2023 11:16:04 MEZ

Katalogstand 09.01.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H6,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,35 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	18 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kragendurchmesser (D2)	4,7 mm
L1 in mm	18 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H6,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

