


Karta charakterystyki produktu

MaxiFoam® 34-800

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Kolor powłoki | Szara |
| Kolor podszewki | Biała |
| Wzór | Powlekany spód dłoni, ściągacz |
| Materiał powłoki | Nitryl |
| Typ podszewki | Bezszwowa, nylon |



Wymiary

| Rozmiary | Rozmiar 5 (XXS) | Rozmiar 6 (XS) | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 185 | 200 | 205 | 220 | 235 | 240 | 245 |
| Długość nadgarstka (mm) | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Szerokość nadgarstka (mm) | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Szerokość dłoni (mm) | 78 | 85 | 87 | 90 | 97 | 100 | 103 |
| Ciężar rękawicy/para (+/-5 gram) | 28 | 32 | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Kolor wykończenia | Fioletowy | Niebieski | Czerwony | Pomarańczowy | Biały | Żółty | Czarny |



Karta charakterystyki produktu

MaxiFoam[®] 34-800

Wyniki testów EN

| Test | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | SATRA | Tak |
| EN 388: 2003 | SATRA | 4131 |
| EN 374-3: 2003 | | - |
| EN 374-2: 2003 | | - |
| EN 407: 2004 | | - |
| EN 511: 2006 | | - |
| EN 10819 | | nd. |
| 1935/2004/WE (kontakt z żywnością w EU) | | - |
| FDA sekcja 177.2600 (kontakt z żywnością w USA) | SATRA | Pomyślny |
| EN 14362-2: 2003 | | Pomyślny |

Jeżeli rękawica ze względu na swoją konstrukcję nie spełnia wymagań normy EN 420 w zakresie wymiarów dłoni, wówczas taka rękawica jest klasyfikowana jako rękawica „do zastosowań specjalnych”.

Typowe parametry użytkowe

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EN 420 Sprawność manipulacyjna | Stopień 5 |
| EN 420 pH | 6.60 |
| EN 388 A. Odporność na ścieranie | > 8000 Cycles |
| EN 388 B. Odporność na przecięcia | > 1.2 index |
| EN 388 C. Odporność na przedarcie | > 50 Niutonów |
| EN 388 D. Odporność na przebicie | > 20 Niutonów |
| EN 14362-2 barwniki azowe | Nie wykryto obecności amin (<30mg/kg) |



Karta charakterystyki produktu

MaxiFoam® 34-800

HandCare®

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Tak |
| REACH compliant | Tak |
| OekoTex® 100 | Certyfikacja |
| Preparat Sanitized | Tak |



Właściwości szczególne

| | |
|--------------|-----|
| Bez silikonu | Tak |
|--------------|-----|

Opakowanie

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej | 12 |
| Liczba kartonów | 144 |
| Wymiary kartonu (mm) | 500 x 295 x 270 |

Waga

| Rozmiary | Size 5 (XXS) | Size 6 (XS) | Size 7 (S) | Size 8 (M) | Size 9 (L) | Size 10 (XL) | Size 11 (XXL) |
|-------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Masa brutto (kg) | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 |
| Masa kartonu (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masa netto (kg) | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 |

Data publikacji: 13.04.2015

