




NEW TRIA 78

Einbauleuchte, einflammig, QPAR51, eckig, aluminium gebürstet, max. 50W, inkl. Blattfedern

Die eckige Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben schwarz, weiß und aluminium gebürstet. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die Montage erfolgt über werksseitig verbaute Blattfedern. Die NEW TRIA Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	111726
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	30 °
Horizontaler Drehbereich	360 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	50 W
Farbe	aluminium
Lichtaustritt	direkt
Länge	9 cm
Breite	9 cm
Höhe	11 cm
Nettogewicht	0.183 kg
Bruttogewicht	0.222 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13 cm
Einbaudurchmesser	7.8 cm

Leuchtmittlempfehlung

1005075	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005274	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005078	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, grau