

VELCRO® General Use Fixation 5m bande crochets 5m bande velours, crochets & velours 20mm blanc

Numéro d'article	25.16.6003
Constructeur	Velcro
Référence constructeur	VEL-PS20003
EAN (pièce unique)	8412355200035



Velcro de la marque VELCRO®. Profil moyen. Ruban velcro auto-adhésif pour un grand nombre de surfaces telles que l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le contreplaqué et le polyester. Le ruban auto-adhésif Velcro ne convient pas au polyéthylène, au polypropylène ni au vinyle-PVC. Résistance moyenne à la température. Puissance d'adhésion moyenne.

Matériel: polyamide, Durée de l'intervalle de trame: élevée, Puissance d'adhérence: 1,75 N/cm, Tension de cisaillement: 9,5 N/cm², Tension: 4,5 N/cm², Température de fonctionnement de la colle: -15°C à +90°C, Recommandations adhésives: température optimale entre 18°C et 20°C, Humidité relative entre 40% et 60%

VELCRO® Professional Series

Les systèmes de fixation pour l'industrie de la marque VELCRO® constituent une alternative "verte" pour les fabricants, architectes et entreprises et peuvent aider à la certification selon des systèmes d'évaluation écologiques (par exemple, le système d'évaluation des bâtiments écologiques). Ces solutions de montage réduisent l'utilisation de composés organiques volatils (COV), empêchent le dégazage de l'adhésif et réduisent les déchets de construction tout en réduisant les efforts d'installation. Les systèmes de fixation pour l'industrie de VELCRO® nécessitent peu d'outils, sont faciles à remplacer et à déplacer, évitent d'endommager les surfaces de bâtiment, conviennent à de larges plages de températures et de conditions météorologiques et augmentent la productivité et les coûts de main-d'œuvre.

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	Velcro
Groupe de produits	Fixation de câbles
Types de produits	Fixation de câbles
Couleur	blanc
Longueur	5 m
Température de fonctionnement min.	-15 °C
Température de fonctionnement max.	90 °C
Largeur	20 mm
Poids	250 g
Hauteur du colis	60 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	190 mm
Poids du paquet	0.227 kg