

Artikelnummer: 130114

Kurzbeschreibung: Druckgasflaschenschrank
LG.215.70, für Au ssen

Langbeschreibung: Druckgasflaschenschrank
LG.215.70, f. Au ssen: Einwandiger
Druckgasflaschenschrank zur sicheren Aufstellung
von bis zu 2 Druckgasflaschen Ö 50 Liter im Au
ssenbereich. Aufbau Hochwertige
Stahlblechkonstruktion, für hohen Korrosionsschutz
mit komplettverzinkter und kunststoffbeschichteter
Strukturoberfläche in lichtgrau (RAL 7035) nach
vorn geneigtes Dach zur Verbeugung vor
Wasserabfluss und Verschmutzungen an
Hauswänden hochwertiger Edelstahlsockel schützt
zuverlässig vor mechanischen Beschädigungen
Stellfü sse für leichtes Ausrichten und Ausgleichen eventueller Bodenunebenheiten
Flügeltür gro sser Öffnungswinkel sorgt für komplett einsehbaren Schrankinnenraum auf
Wunsch entweder mit festen oder klappbaren Fenstern erhältlich Schlie
ssung/Verriegelung abschlie ssbarer Schwenkhebel mit robuster 3-Punkt-Verriegelung
zum Schutz vor Diebstahl und Missbrauch Inneneinrichtung serienmä ssig ausgestattet mit
C-Schienen zur Armaturenbefestigung für 10 Liter- und 50 Liter Druckgasflaschen
inklusive Flaschenhalterung und Spanngurte zum besseren Halt 8 bis 16
Durchführungsmöglichkeiten (ø 22 mm) für Gasentnahmeleitungen in der Schrankdecke,
mit Kunststoffstopfen verschlossen Zubehör ohne Werkzeugeinsatz höhenverstellbarer,
über die gesamte Schrankbreite angelegter Fachboden (Flächenlast 75 kg) ohne
Werkzeugeinsatz höhenverstellbarer, seitlicher Flaschenhalter (Flächenlast 55 kg) mit
einem Drehriegel abschlie ssbare, klappbare Fenster Dokumentenhalterung im DIN A5-
Format Lüftung wirksame Be- und Entlüftung gemäß TRG 280 über Öffnungen unterhalb
der Türen und im Rückwandbereich Kennzeichnung mit Warnsymbol Sonstiges Au
ssenma sse: B 700 x T 400/470* x H 2150 mm Gewicht: 85 kg * ohne bzw. mit
Dachüberstand



EAN/GTIN: 4054923068421