


LED-Anzeigesysteme

LED Display Systems

In die Entwicklung dieser Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrieelektronik geflossen. Die Bauelementen-Vielfalt erstreckt sich von THT-Einzelanzeigen in unterschiedlichsten Ausführungen über THT-LED-Leisten, Flächenausleuchtssystemen, Signallampen bis hin zu Lampenfassungen. THT-Ausführungen kennzeichnen Bauteile in Durchstecktechnik.

Der Einsatz dieser Bausteine ist überall dort zu suchen, wo Licht flimmert, strahlt oder blinkt, wo Lichtsignale auf Funktionen oder Betriebszustände aufmerksam machen sollen und müssen.

Den sich ständig verändernden Anforderungen unserer Kunden begegnen wir mit Kompetenz und Innovationskraft und der sich daraus ergebenden Möglichkeit, neben Standardlösungen auch spezielle Kundenwünsche zu erfüllen.



The development of these components benefited from decades of experience gained by MENTOR in developing and supplying components for industrial electronics. The range of components stretches from individual THT displays in various versions via THT LED bars, surfaces made from illumination systems, and signaling lamps all the way to lamp sockets. THT versions designate components in hole-mounted technology.

The area of application of these components covers any scenario where light flickers, radiates or flashes where light signals should and must draw attention to functions or operating status.

We meet our customer's constantly changing demands with competency and innovative energy, thus being able to fulfil not only standard solutions but also to meet customer specific requirements.

Allgemeine technische Daten	(Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des jeweiligen Artikels)
Lötbarkeit	DIN IEC 68-2-20 (260°C ≤ 5s)
Anschlüsse	verzinkt
Betriebstemperatur	-40°C ... +85°C
Klima	GPF DIN 40040
Beschriftung	auf Sonderwunsch bedruckt oder gelasert
Bestückung mit LED's	Technische Daten siehe Seite 65/66
Sonderwünsche	Sonderbestückung, Verwendung von zusätzlichen Fixierpins sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich.
Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage.	

General Technical Data	(Selection and deviations from the following general data: see description of the respective item)
Solderability	DIN IEC 68-2-20 (260°C ≤ 5s)
Terminals	tinned
Operatin temperature	-40°C ... +85°C
Climate	GPF DIN 40040
Marking	On special request printed or laser printed
LED's	Technical data see page 65/66
Special requirements	Special components, use of additional fixing pins and reverse polarity on request
Minimum quantity for special design on request.	

Signalleuchten Ø3mm LED's Kunststofffassungen

Indicator lamps Ø3mm LEDs Plas- tic Holders

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4
Technische Daten LED's: siehe Seite 53/54

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 4
Technical data LEDs: see page 53/54

Spezifische Technische Daten


Gehäusewerkstoff: PC schwarz

Specific Technical Data

Housing Material: PC black

Signalleuchte für den Frontplatteneinbau mit kostengünstiger Einrastbefestigung für Plattenstärken von 0,8 bis 3mm und einer Einbaubohrung von Ø5mm. Die Leuchten sind ohne und mit Vorwiderstand für Nennspannung 24 - 30V erhältlich (Kennzeichnung rot).

Signal lamps for front panel installation with cost-effective snap lock mounting for panel thicknesses of 0.8 to 3mm and a mounting hole of Ø5mm. The lamps are available with and without series resistor for nominal voltages 24 - 30V (red marker).



Standard LED · Standard LED

Farbe · Color	LED-Type	Spannung Voltage (V)	Strom Current (mA)	Art.-Nr.
red	A1	-	-	2694.8023
yellow	A3	-	-	2694.8073
green	A4	-	-	2694.8083
red	A1	24 - 30	9 - 12	2694.8323
yellow	A3	24 - 30	9 - 12	2694.8373
green	A4	24 - 30	9 - 12	2694.8383

Low Current LED

Farbe · Color	LED-Type	Spannung Voltage (V)	Strom Current (mA)	Art.-Nr.
high efficiency red	A9	-	-	2694.3023
yellow	A10	-	-	2694.3073
green	A11	-	-	2694.3083
high efficiency red	A9	24 - 30	1,8 - 2,3	2694.3323
yellow	A10	24 - 30	1,8 - 2,3	2694.3373
green	A11	24 - 30	1,8 - 2,3	2694.3383

Spezifische Technische Daten


Gehäusewerkstoff / Klemmring: POM UL94 schwarz

Specific Technical Data

Housing Material / Lock Ring: POM UL94 black

Signalleuchten für Frontplatteneinbau mit Clipmontage und einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø4,3mm. Fassung, LED und Klemmring werden unmontiert geliefert. Die Frontplattendicke kann von 1,5 bis 2mm variieren.

Signal lamp for front panel installation using clip mounting and a recommended installation hole of Ø4.3mm. Socket, LED and locking ring are supplied separately. The front panel thickness can vary from 1.5 to 2mm.



Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
red	A1	2667.8021
yellow	A3	2667.8071
green	A4	2667.8081

Technische Daten THT LED's

Technical Data THT LEDs

LED-Type	Emission Color	Wavelength λ (nm) dominant	Lense Color	Forward Voltage V_F (V)		Luminous Intensity I_V (mcd)			at mA	Fwd. Current I_F max (mA)	Rev. Voltage V_R (V)	2 ϕ (50% I_V) deg.
				typ	max	min	typ	max				
THT												
A 1	red	660	red diffused	2,25	2,5	1	3	-	20 10	25	5	60
A 2	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	8	20	-	20 10	30	5	60
A 3	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	5	15	-	20 10	30	5	60
A 4	green	568	green diffused	2,2	2,5	8	20	-	20 10	25	5	60
A 5	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	1,8	5	-	20 10	25	5	60
A 6	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	8	45	-	20 10	30	5	60
A 7	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	5	20	-	20 10	30	5	60
A 8	green	568	green diffused	2	2,5	5	20	-	20 10	25	5	60
A 9	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	0,7	3	-	2 20	30	5	60
A 10	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	0,7	1,5	-	2 20	30	5	60
A 11	green	568	green diffused	2,2	2,5	0,7	2	-	2 20	25	5	60
A 12	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	0,7	5	-	2 20	30	5	60
A 13	yellow	588	yellow diffused	1,85	2,5	0,7	2	-	2	30	5	60
A 14	green	568	green diffused	2,2	2,5	0,7	2	-	2 20	25	5	60
A 19	super-red	628	red clear	2	2,5	11,2	-	71	10	40	12	40
A 20	yellow	587	yellow clear	2	2,5	11,2	-	71	10	40	12	40
A 21	green	570	green clear	2	2,5	18	-	112	10	40	12	40
A 22	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	0,7	1,6	-	20 10	25	5	70
A 23	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	5	8	-	20 10	30	5	70
A 24	green	568	green diffused	2,2	2,5	5	10	-	20 10	25	5	70
A 25	red	660	red diffused	2,25	2,5	0,7	2	-	20 10	25	5	60
A 27	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	3	10	-	20 10	30	5	60
A 28	green	568	green diffused	2,2	2,5	5	15	-	20 10	25	5	60
A 29	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	36	100	-	20	30	5	30
A 30	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	18	50	-	20	30	5	30
A 31	green	568	green diffused	2,2	2,5	18	60	-	20	25	5	30
A 32	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	36	100	-	20	30	5	30
A 33	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	10	50	-	20	30	5	30
A 34	green	568	green diffused	2,2	2,5	18	60	-	20	25	5	30
A 35	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	36	80	-	20	30	5	50
A 36	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	10	30	-	20	30	5	50
A 37	green	568	green diffused	2,2	2,5	10	40	-	20	25	5	50
A 38	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	0,4	1	-	20 10	25	5	100
A 40	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	1	4	-	20 10	30	5	100
A 41	green	568	green diffused	2,2	2,5	1	4	-	20 10	25	5	100
A 42	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	0,4	1	-	20 10	25	5	100
A 44	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	0,7	3	-	20 10	30	5	100
A 45	green	568	green diffused	2,2	2,5	1	4	-	20 10	25	5	100
A 46	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	3	5	-	20 10	30	5	110
A 47	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	1	4	-	20 10	30	5	110
A 48	green	568	green diffused	2,2	2,5	1,8	5	-	20 10	25	5	110
A 49	high efficiency red/ green	625/568	white diffused	2/2,2	2,5	7	20/16	-	20	30/25	-	60
A 51	blue	430	blue transparent	3,8	4,5	18	100	-	20	30	5	50
A 52	blue	466	blue transparent	3,8	4,5	70	200	-	20	30	5	30

Technische Daten THT LED's

Technical Data THT LEDs

LED-Type	Emission Color	Wavelength λ (nm) dominant	Lense Color	Forward Voltage V_F (V)		Luminous Intensity I_V (mcd)			at mA	Fwd. Current I_F max (mA)	Rev. Voltage V_R (V)	2ϕ (50% I_V) deg.
				typ	max	min	typ	max				
THT												
A 60	high efficiency red	625	red diffused	5,7	7,5	18	61,6	-	20	60	15	120
A 61	yellow	588	yellow diffused	6	7,5	70	372	-	20	60	15	120
A 62	green	568	green diffused	6	7,5	18	53,3	-	20	50	15	120
A 69	super-red	628	red diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	50
A 70	yellow	587	yellow diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	50
A 71	green	570	green diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	50
A 72	super-red	628	red diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	70
A 76	high efficiency red/ green	625/568	white diffused	2/2,2	2,5	4/2,6	10/8	-	20	30/25	-	70
A 77	super bright red	640	red diffused	1,85	2,5	280	400	-	10	30	5	60
A 78	yellow	588	yellow transpa- rent	2,1	2,5	18	40	-	20	30	5	30
A 79	green	568	green transpa- rent	2,2	2,5	18	60	-	20	25	5	30
C 5	orange red/green	619/564	white diffused	2/2,4	3	1	2,5	-	20	30	6	60
C 12	red	630	red diffused	2	3	4	-	32	20	20	6	40
C 13	yellow	588	yellow diffused	2,4	3	2,5	8	12,5	20	30	6	40
C 14	green	568	green diffused	2,4	3	4	12	20	20	30	6	40
E 3	high efficiency red/ green	625/568	white diffused	2/2,2	2,5	10	50/30	-	20	30/25	5	60
G 1	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	0,4	0,8	-	20	25	5	40
G 2	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	2,6	10	-	20	30	5	40
G 3	super bright green	568	green diffused	2,2	2,5	2,6	10	-	20	25	5	40
K 1	super-red	635 (peak)	red diffused	2	2,8	-	12	-	20	30	5	-
K 2	yellow	585 (peak)	yellow diffused	2	2,8	-	12	-	20	30	5	-
K 3	green	565 (peak)	green diffused	2,1	2,8	-	15	-	20	30	5	-
M 2	white	-	colorless clear	3,6	4	2400	-	6800	20	30	5	20
W 1	white	-	colorless clear	3,1	3,7	180	-	450	10	20	5	40
Argus												
A 15	super-red	628	red clear	2,1	2,5	45	-	71	15	40	5	-