

## Termékinformációk

# 72 62 200

### Erővágó

Puha fémhez és műanyaghoz



- Puha fémek vagy vastagabb profilok és műanyag részek könnyű és süllyesztett vágásához
- Energiatakarékos, vastag munkadarabok süllyesztett vágása a rendkívül hatékony, nagyon kis súrlódású karmozgató mechanizmusnak köszönhetően
- Hely a kezeknek és süllyesztett vágás a 20°-os szögű, az egyik oldalon összekötő rúddal rendelkező fej miatt
- A markolatborításba beépített nyitórugó és elreteszelés a kényelmes munkához és biztonságos szállításhoz
- Precíziós vágóélek puha műanyagokhoz
- Az indukciósan 59 HRC-re edzett vágóélek miatt tartós
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



### Általános

Cikkszám	72 62 200
EAN	4003773081913
Fogó	feketére foszfátózott
Fogantyúk	karcsú, többkomponensű burkolattal
Súly	375 g
Méret	200 x 62 x 24 mm

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 6,0 mm
----------------------------------	----------

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



A rézből készült áramvezető sínek tisztán és süllyesztve kerülnek meszésre



Ideális nagy átmérőjű műanyag bevonatok szintbeli vágásához

