

**TRITON****Baie réseau RJA 19", avec une porte vitrée, (L)600 x (P)600 mm**

- cadre en acier soudé avec des panneaux latéraux et arrière amovibles
- degré de protection IP20
- porte vitrée, qui peut être montée à l'avant ou l'arrière du distributeur, avec un verre de sécurité durci de 4 mm, tôle d'acier et une poignée pivotante Triton
- charge de la porte autorisée est de max. 20 kg
- préparation du montage de panneaux passe-câble verticaux et de multiprises, ainsi que la fixation au cadre
- préparation pour un alignement simple d'armoires
- le point de mise à terre principal M8 se trouve dans le fond
- désignation du laser de la verticale avec de la tôle d'acier de 2,0 mm
- passe-câble avec des revêtements détachables se trouvent en haut et en bas de la baie réseau
- les charnières de porte standard peuvent être remplacées par des charnières à encliquetage
- supports perforés: les ouvertures de la hauteur d'ensemble des supports correspondent aux intervalles U des verticaux
- n'est pas adapté pour l'usage dans des espaces extérieurs
- des caches détachables
- cadre renforcé avec de la tôle d'acier de 1,3 mm
- fixation à quatre points du rail de base avec de la tôle d'acier de 2,5 mm
- des coins d'armoire plus larges, qui permettent le montage d'accessoires
- toutes les pièces amovibles sont reliées selon les exigences des différentes normes pour la mise à terre
- rails intégrés réglables pour distributeurs larges de 600 mm avec 15-47 U

**Matériel:** tôle d'acier**Surface:** laqué gris clair RAL 7035**Livraison:** monté**Contenu de la livraison:**

- 1 châssis de base
- 1 porte vitrée à deux battants avec une poignée pivotante Triton
- 1 panneau arrière, amovible
- 2 panneaux latéraux, amovibles
- 2 clés de panneau latéral
- 4 pieds à nivellement
- 4 écrous M10
- 16 écrous à cage M6
- 1 galon (1 m)
- 1 joint balai

**Exemples d'utilisation:**


- ces baies sont fabriquées pour le montage d'appareils de données et de télécommunication, ainsi que leur système de distribution



Visuel de référence: Baie réseau RJA 19"



Visuel de référence: Baie réseau RJA 19"



Visuel de référence: Baie réseau RJA 19", ouvert



Visuel de référence: Baie réseau RJA 19", sans panneaux latéraux



Vue détaillée: coins d'armoire plus larges



Vue détaillée: poignée pivotante