

# TRAGBARE EDELSTAHL-ROHRSÄGE



**EXACT  
220 INOX**

Tragbare Rohrsäge für  
Edelstahlrohre

## EXACT 220 INOX

Die neue Generation zum  
TRENNEN VON EDELSTAHLROHREN

Höchste Schnittkantenqualität, keine Nachbearbeitung.

- Kraftvoller Motor mit 1.600 W
- Rohrdurchmesser AD: 20- 220 mm
- Max. Wandstärke: 12,5 mm Edelstahl
- Werkerführung durch Motorlastanzeige
- Mit Laseranzeige zur Schnitfführung
- Alle Kontaktpunkte aus Edelstahl
- Hohe Präzision durch mehr Führungsrollen




Schnitt 115 x 5 mm

## Weitere Produkte für Edelstahlrohre:



### ROHRSCHELLSPANNER EDELSTAHL

Rohrschnellspanner zum Spannen und Zentrieren von Rohren



### FORMIERGASSYSTEM

zum Formieren mit Schutzgas



### RESTSAUERSTOFFMESSGERÄT OXY-PRO

zum Messen des Restsauerstoffs im Formiergas



### ROHRBOCK MIT EDELSTAHLAUFSÄTZEN

zur Rohrhandhabung und Ablage



### INNENZENTRIERVORRICHTUNGEN

für Rohre, Flansche und Rohrbögen



### VOLLBESCHICHTETES ALUMINIUMKLEBEBAND

Klebeband zur Abdichtung der Wurzelspalten

### Lieferumfang:

- Exact PipeCut 220 INOX
- Tragetasche
- Rohrstützen
- Betriebsanleitung
- Inbusschlüssel 5 mm und 2 mm
- Sägeblatt INOX 140

Spannung / Leistung	230V = 1.600W
Durchmesser Sägeblatt	140 mm
Gewicht	9,8 kg
Rohrdurchmesser AD	20 - 220 mm
Max. Wandstärke (230V Modell)	12,5 mm Edelstahl
Auswahl Geschwindigkeit	2 Stufig (I = 1.900 U/min, II = 2.885 U/min)