



tested to work



19435-231 Winterjacke

CLIMASCOT®-Futter - atmungsaktiv - winddicht - wasserabweisend

MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

100% Polyester

210 g/m²



Ripstop. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, seine Eigenschaften für 50 Hauhaltswäschen beizubehalten. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811.

Industriewäsche-Kategorie C2

CLIMASCOT®
Lightweight Insulation

Zertifizierungen



- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.

Technische Informationen

Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche aus Netzmaterial. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Gummizug an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante an den Seiten. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Um die EN ISO 20471 Klasse 3 zu erreichen, haben die Größen XS und S keine Kontrastfarbe.

Träger



Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1200m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplastizierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplastizierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Links auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in