

Großvolumen-Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 353 x 800 x 600 mm, Inhalt 120 l, Aus Polypropylen in taubenblau, Wände geschlossen, Boden doppelt verstärkt, Unterbau glatter Boden, Krokodildeckel



Artikelnummer: 209403



Großvolumen-Mehrwegbehälter

Großvolumen-Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 353 x 800 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 305 x 500 x 682 mm
- Inhalt 120 l
- Traglast 200 kg
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in taubenblau
- Wände geschlossen
- Boden doppelt verstärkt
- Unterbau glatter Boden
- Krokodildeckel
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Unterbau	glatter Boden
Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	120 l	Bodenkonstruktion	doppelt verstärkt
Höhe	353 mm	Bodenverstärkung durch	Doppelboden
Innenhöhe	305 mm	Traglast	200 kg
Länge	800 mm	Deckel	ja
Innenlänge	500 mm	Deckeltyp	Krokodildeckel
Breite	600 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenbreite	682 mm	rollenbahnggeeignet	ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeeignung	nein
recyclbar	ja	Tragevorrichtung	keine
stapelbar	ja	Farbe	taubenblau
stapelbar durch	Deckel	Garantie	5 Jahre
nestbar	ja	Gewicht	7,98 kg
faltbar	nein		

Zubehör

509604



Plomben, für Großbehälter

Dazu passt auch ...

202875



Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge

528205



Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen

529885



Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung