



## Fiche technique | Numéro d'article: 281-660

Borne sectionnable pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm<sup>2</sup>;

CAGE CLAMP®



[www.wago.com/281-660](http://www.wago.com/281-660)



### Données

#### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|   |  |
|---|--|
| Tension de référence (III / 3)                | 400 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 6 kV   |
| Courant                                       | 10 A   |
| Légende Données de référence                  | (III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3 |

#### Données de raccordement

|  |  |
|--|--|
| Technique de connexion                   | CAGE CLAMP®                                |
| Type d'actionnement                      | Outil de manipulation                      |
| Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre<br>aluminium                        |
| Conducteur rigide                        | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Conducteur souple                        | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Longueur de dénudage                     | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch           |
| Nombre total des points de serrage       | 4  |
| Nombre total des potentiels              | 2  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| nombre des niveaux | 1               |
| Type de câblage    | câblage frontal |

### Données géométriques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Largeur   | 6 mm / 0.236 inch    |
| Profondeur à partir du niveau supérieur du rail | 53,5 mm / 2.106 inch |
| Profondeur                                      | 86 mm / 3.386 inch   |

### Données mécaniques

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Mode de construction | type horizontal  |
| Type de montage      | Rail 35          |
| Niveau de marquage   | Marquage central |

### Données du matériau



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Couleur            | bleu                 |
| Matière isolante   | Polyamide 66 (PA 66) |
| Charge calorifique | 0.217 MJ             |
| Poids              | 13.305 g             |

### Dates commerciales


|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Country of origin  | DE                               |
| GTIN               | 4044918837798                    |
| Customs Tariff No. | 85365080990                      |
| Product Group      | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |

### Autorisations / certificats

#### Approbations spécifiques au pays

| Logo   | Approbation                     | Nom du certificat |
|--|---------------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | NTR NL-7454/A1    |
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | NTR NL-7454/A1    |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | 1505034           |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | 1505034           |

#### Approbations de navire

| Logo   | Approbation                               | Nom du certificat |
|--|---|-------------------|
| <b>ABS</b>   | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping | 14-HG1293677-PDA  |
| <b>BV</b>  | <b>BV</b><br>Bureau Veritas S.A.          | 07436/E0 BV       |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register              | 91/20112 (E9)     |

## Produits correspondants

### Protective Warning Marker



N° art.: 281-415

Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes


[www.wago.com/281-415](http://www.wago.com/281-415)

### Jumper



N° art.: 210-103

Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)

N° art.: 210-123

Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

N° art.: 281-482

Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; IN = IN borne

[www.wago.com/281-482](http://www.wago.com/281-482)

N° art.: 281-483

Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; IN = IN borne

[www.wago.com/281-483](http://www.wago.com/281-483)

N° art.: 281-485

Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; IN = IN borne

[www.wago.com/281-485](http://www.wago.com/281-485)

N° art.: 281-490

Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; IN = IN borne

[www.wago.com/281-490](http://www.wago.com/281-490)

N° art.: 281-492

Peigne de pontage alternant; isolé; 2 raccords; IN = IN borne

[www.wago.com/281-492](http://www.wago.com/281-492)

N° art.: 709-110

Chaîne de pontage en fil; isolé; 4 raccords; 3 x 110

[www.wago.com/709-110](http://www.wago.com/709-110)

N° art.: 709-111

Chaîne de pontage en fil; isolé; 3 raccords; 2 x 120


[www.wago.com/709-111](http://www.wago.com/709-111)


N° art.: 709-112


Chaîne de pontage en fil; isolé; 3 raccords; 2 x 170

[www.wago.com/709-112](http://www.wago.com/709-112)


check

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 210-136<br>Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm | <a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 210-137<br>Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm | <a href="http://www.wago.com/210-137">www.wago.com/210-137</a> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 249-141<br>Module de fiche de contrôle type L; modulaires; avec broche de contact à ressort; Module central | <a href="http://www.wago.com/249-141">www.wago.com/249-141</a> |
|--|--|--|

#### End plate


|  |   |  |
|--|---|--|
|  | N° art.: 281-334<br>Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2,5 mm | <a href="http://www.wago.com/281-334">www.wago.com/281-334</a> |
|--|---|--|


|  |   |  |
|--|---|--|
|  | N° art.: 281-335<br>Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2,5 mm | <a href="http://www.wago.com/281-335">www.wago.com/281-335</a> |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 281-338<br>Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie | <a href="http://www.wago.com/281-338">www.wago.com/281-338</a> |
|--|--|--|


|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 281-339<br>Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie | <a href="http://www.wago.com/281-339">www.wago.com/281-339</a> |
|--|--|--|


#### assembling


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | N° art.: 209-106<br>Pied de montage; pour le montage isolé des rails DIN35 | <a href="http://www.wago.com/209-106">www.wago.com/209-106</a> |
|---|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 709-153<br>Profil de recouvrement; typ. 1; approprié au support pour capot type 1; longueur 1 m | <a href="http://www.wago.com/709-153">www.wago.com/709-153</a> |
|--|--|--|


#### tools


|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 210-657<br>Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court | <a href="http://www.wago.com/210-657">www.wago.com/210-657</a> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | N° art.: 210-658<br>Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court; Coudé | <a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a> |
|--|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | N° art.: 210-720<br>Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |
|--|---|--|

#### Insulation stop




|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 281-470<br>Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm <sup>2</sup> « r » (0,14 mm <sup>2</sup> « s »); 5 pièces/bande | <a href="http://www.wago.com/281-470">www.wago.com/281-470</a> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 281-471<br>Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 pièces/bande | <a href="http://www.wago.com/281-471">www.wago.com/281-471</a> |
|--|--|--|








|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 281-472<br>Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5 pièces/bande | <a href="http://www.wago.com/281-472">www.wago.com/281-472</a> |
|--|--|--|

#### General accessories



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | N° art.: 209-107<br>Douille de test; isolé; Ø 2 mm | <a href="http://www.wago.com/209-107">www.wago.com/209-107</a> |
|--|--|--|
















|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>N° art.: 209-108</b><br>Douille de test; isolé; Ø 2,3 mm   | <a href="http://www.wago.com/209-108">www.wago.com/209-108</a> |
|  | <b>N° art.: 249-105</b><br>Porte-étiquettes de groupe   | <a href="http://www.wago.com/249-105">www.wago.com/249-105</a> |
|  | <b>N° art.: 709-170</b><br>Dispositif de verrouillage; pour sectionneurs des bornes sectionnables, série 280/281 et 769 | <a href="http://www.wago.com/709-170">www.wago.com/709-170</a> |







#### Carrier rail

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>N° art.: 210-112</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|    | <b>N° art.: 210-113</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715   | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|    | <b>N° art.: 210-114</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|    | <b>N° art.: 210-115</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|    | <b>N° art.: 210-118</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|   | <b>N° art.: 210-196</b><br>Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>N° art.: 210-197</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>N° art.: 210-198</b><br>Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|  | <b>N° art.: 210-504</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715                    | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|  | <b>N° art.: 210-505</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715                | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |
|  | <b>N° art.: 210-506</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715               | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a> |
|  | <b>N° art.: 210-508</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715                   | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a> |

#### Marking accessories








|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>N° art.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable         | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|  | <b>N° art.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <p><b>N° art.: 2009-115/000-006</b><br/>                     WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|    | <p><b>N° art.: 2009-115/000-007</b><br/>                     WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <p><b>N° art.: 2009-115/000-012</b><br/>                     WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <p><b>N° art.: 2009-115/000-017</b><br/>                     WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <p><b>N° art.: 2009-115/000-023</b><br/>                     WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <p><b>N° art.: 2009-115/000-024</b><br/>                     WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|    | <p><b>N° art.: 793-501</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                            | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-002</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-005</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-006</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-007</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-012</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-017</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-023</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>   |
|  | <p><b>N° art.: 793-501/000-024</b><br/>                     Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <p><b>N° art.: 793-5501</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>         | <a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>                 |
|    | <p><b>N° art.: 793-5501/000-002</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p> | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a> |
|    | <p><b>N° art.: 793-5501/000-005</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a> |
|    | <p><b>N° art.: 793-5501/000-006</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a> |
|    | <p><b>N° art.: 793-5501/000-007</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a> |
|    | <p><b>N° art.: 793-5501/000-012</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a> |
|   | <p><b>N° art.: 793-5501/000-017</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a> |
|  | <p><b>N° art.: 793-5501/000-023</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a> |
|  | <p><b>N° art.: 793-5501/000-024</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a> |

**ferrule**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>N° art.: 216-106</b><br/>                 Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; sans isolation plastique; étamés par électrolyse</p>  | <a href="http://www.wago.com/216-106">www.wago.com/216-106</a> |
|  | <p><b>N° art.: 216-201</b><br/>                 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse</p>  | <a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a> |
|  | <p><b>N° art.: 216-202</b><br/>                 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse</p> | <a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a> |
|  | <p><b>N° art.: 216-203</b><br/>                 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse</p>    | <a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a> |
|  | <p><b>N° art.: 216-204</b><br/>                 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse</p>  | <a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a> |
|  | <p><b>N° art.: 216-205</b><br/>                 Embout d'extrémité; embout pour 2,08 mm<sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse</p> | <a href="http://www.wago.com/216-205">www.wago.com/216-205</a> |
|  | <p><b>N° art.: 216-206</b><br/>                 Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse</p>  | <a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>N° art.: 216-241</b><br>Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90  | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a> |
|  | <b>N° art.: 216-242</b><br>Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a> |
|  | <b>N° art.: 216-243</b><br>Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90    | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a> |
|  | <b>N° art.: 216-244</b><br>Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90  | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a> |
|  | <b>N° art.: 216-246</b><br>Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90  | <a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a> |
|  | <b>N° art.: 216-301</b><br>Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse   | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a> |
|  | <b>N° art.: 216-302</b><br>Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse   | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a> |

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

|         |              |                |                |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| 281-660 | Oct 12, 2017 | DOC<br>25,1 kB | Téléchargement |
|---------|--------------|----------------|----------------|

### smartDATA

#### CAD data

|                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 3D Download 281-660 | URL | Téléchargement |
|---------------------|-----|----------------|

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20  
E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.