


Körperduschen mit Augendusche

- zur schnellen Erstversorgung bei Unfällen, um mögliche Kontaminationen des Körpers und der Augen auszuschließen
- einfache Betätigung der Körperdusche durch Zugstange mit Edelstahl-Handgriff
- Die Perlatoren des Duschkopfs aus Kunststoff sorgen für weiche Verwirbelung des Wassers.
- Wasserabgabemenge Körperdusche: > 60 l/min. bei 2 bar Fließdruck, Wasseranschluss 1 1/4"
- Augendusche mit 2 Sprühdüsen, selbstregulierendem Durchflussregler, Schmutzfilter und Staubabdeckungen
- einfache Betätigung der Augendusche durch großflächige Druckplatte
- Wasserabgabemenge Augendusche: > 12 l/min. bei 2 bar Fließdruck
- zur Bodenmontage, inkl. Bodenplatte



Durch die Perlatoren des Duschkopfes aus Kunststoff wird eine weiche Verwirbelung des Wassers erreicht. Dadurch ist eine gute Reinigung gewährleistet.



Diese Skizze gilt für die Notduschen der Typen G 1931, G 1902-P, G 1902, G 1991

Körperduschen mit Augendusche MD 250/50 und MB 250/50

- freistehende, beheizte, isolierte Körperdusche mit Augendusche für den Außenbereich
- verzinktes Stahlrohr, zusätzlich isoliert
- weiße Kunststoff-Ummantelung mit weiß/grünen Sicherheitsstreifen
- Ex-geschützt Ex II 2G IIC T6
Ex-geschützt Ex II 2D IIIC T85
- Wasserabgabemenge Körperdusche > 80 l/min bei 2 bar Fließdruck, Wasseranschluss 1 1/4"
- Wasserabgabemenge Augendusche > 12 l/min bei 2 bar Fließdruck
- Augendusche mit 2 Sprühdüsen, selbstregulierendem Durchflussregler und Staubschutzdeckel
- einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
- Klappschutzdeckel als Auslösung der Augendusche
- Heizung mittels selbstregulierendem Begleitheizkabel, Elektroanschluss 230 V, 50 Hz




NEU



frostsicher

- frostsicher bis -15 °C
Augen- und Körperdusche MD 250/50, Bestell-Nr. 266-123-J0
Augen- und Körperdusche MD 250/50 mit DVGW-Zertifikat, Bestell-Nr. 266-124-J0
- frostsicher bis -30 °C
Augen- und Körperdusche MB 250/50, Bestell-Nr. 266-125-J0
Augen- und Körperdusche MB 250/50 mit DVGW-Zertifikat, Bestell-Nr. 266-126-J0



Gleich mitbestellen

- Beheiztes Untergrunderweiterungsrohr als frostsicherer Wasserzulauf für Augen- und Körperduschen MD/MB 250/50, Ex-geschützt, Bestell-Nr. 266-129-J0
Ex-geschützt, mit DVGW-Zertifikat, Bestell-Nr. 266-130-J0
- Fußpedal zum Öffnen und Auslösen der Augendusche, Bestell-Nr. 266-128-J0

Typ G 1931

- verzinktes Stahlrohr
- Augendusche ohne Auffangbecken

Bestell-Nr. 117-467-J0

Typ G 1902-P

- verzinktes Stahlrohr
- Augendusche mit Kunststoff-Becken

Bestell-Nr. 117-426-J0

Typ G 1902

- verzinktes Stahlrohr
- Augendusche mit Edelstahl-Becken

Bestell-Nr. 117-412-J0

Typ G 1991 aus Edelstahl

- Edelstahl-Ausführung, optimaler Schutz vor Korrosion
- Augendusche mit Edelstahl-Becken

Bestell-Nr. 117-468-J0

Gleich mitbestellen

Fußpedal zum Öffnen und Auslösen der Augendusche, für Typen G 1931, G 1902, G 1902-P, Bestell-Nr. 216-988-J0

Gleich mitbestellen

Fußpedal aus Edelstahl zum Öffnen und Auslösen der Augendusche, für Typ G 1991, Bestell-Nr. 216-989-J0