

## Tonne

Höhe x Ø 670 x 520 mm, Inhalt 100 l,  
Aus Polyethylen, In weiß

Artikelnummer: 450743



## Tonne

### mit 2 Handgriffen

Tonne

- Geeignet zum Mischen, Lagern und Transportieren
- rund
- Höhe x Ø 670 x 520 mm
- Inhalt 100 l
- Aus Polyethylen
- In weiß
- Wände: glatte, nahtlose Flächen für eine leichte Reinigung
- Einfach zu tragen durch Tragegriffe
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet

## Technische Details




|                          |                 |                      |                               |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| Behältertyp              | Tonne           | stapelbar            | nein                          |
| geeignet für (Anwendung) | mischen, lagern | nestbar              | ja                            |
| Inhalt                   | 100 l           | Deckel               | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Form                     | rund            | Lebensmittelgeeignet | ja                            |
| Höhe                     | 670 mm          | Gefahrstoffeeignung  | nein                          |

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Durchmesser oben  | 520 mm         | Farbe            | weiß        |
| Durchmesser unten | 415 mm         | unterfahrbar     | nein        |
| Material          | Polyethylen    | Tragevorrichtung | Tragegriffe |
| Wand Ausführung   | glatt, nahtlos | Gewicht          | 6 kg        |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149863 |  | Tonnenroller, Für 35 / 100 l Tonne, Traglast 250 kg, Höhe 200 mm, Gestell aus Aluminium, 5 Lenkrollen |
| 450801 |  | Auflagedeckel, Aus Polyethylen, Für Tonne mit 100 l Inhalt, in weiß, mit Griff                        |
| 500301 |  | Tonnenroller, Für 35 / 100 l Tonne, Traglast 100 kg, Gestell aus Kunststoff in schwarz                |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |    | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge   |
| 528205 |   | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen   |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |