

Zimmerei-Handkreissäge MKS 145 Ec

Bestellnummer: 924701

EAN: 4032689061825



- ▶ Mit CUprex, dem Hochleistungsmotor
- ▶ Große Schnitttiefe
- ▶ Maximale Stabilität bei minimalem Gewicht
- ▶ Werkzeugbremse



Technische Daten

Schnitttiefe	65 - 145 mm
Schnitttiefe bei 45°	46 - 102,5 mm
Schnitttiefe bei 60°	32 - 72,5 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennaufnahme	2600 W
Gewicht	16,3 kg
Nennleerlaufdrehzahl	1900 - 2300 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Schnittgeschwindigkeit	34,8 - 42,6 m/s

Lieferumfang

1 Sechskant-Schraubendreher 6 mm; Best.-Nr. 093081

1 Parallelanschlag

1 Anschlussleitung 10 m, Best.-Nr. 087378

1 Sägeblatt-HM 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ, für universellen Einsatz in Holz (MKS 145 Ec); Best.-Nr. 092526

Anwendungsbeispiele



Top-Ergebnisse, wie hier mit der MKS 165 Ec, erzielen Sie nur mit Original MAFELL-Werkzeugen.



Die gewünschte Schnitttiefe lässt sich per Drehrad und leicht ablesbarer Skale exakt einstellen.



Der Schwenkbereich von 0° bis 60° ermöglicht extreme Schrägschnitte.



Der konstante Risszeiger.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Mit Werkzeugbremse - für Sicherheit sofort nach dem Ausschalten der Maschine.
- ▶ Konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.
- ▶ Untere Schutzhaube mit Fernbedienung - für leichtes Freigeben des Sägeblatts z. B. beim Ansetzen im spitzen Winkel.
- ▶ Mit stufenloser Drehzahleinstellung - für individuelle Anforderungen und Einsatzzwecke.

Beschreibung

Zimmerei-Handkreissägen mit außergewöhnlichem Gewichts-/Leistungsverhältnis. Nur möglich durch den Einsatz von hochmodernen Magnesium-Druckguss-Legierungen.

Bis 60° schwenkbar; das macht die Handkreissägen zum universellen Partner.

Die leicht ablesbare Skala am Drehrad der Schnitttiefeinstellung erleichtert die Arbeit und erspart lästiges Nachmessen.

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Das leicht bedienbare Anschlagssystem der MKS und der verstellbare Absaugstutzen erleichtern deutlich Ihre Arbeit.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene-Verlängerung
Länge 1,5 m



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Adapterpaar
für Parallelanschlag



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Sägeblatt-HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ, für
universellen Einsatz in Holz (MKS 145 Ec)



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Sägeblatt-HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 18, WZ, für
Längsschnitte in Holz (MKS 145 Ec)



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschientasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschientasche



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ +
Führungsschientasche



Endkappe F-EK
2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spanreisschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch