

M18 FDDEXL-0 | M18™ dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-Plus- Hämmer mit AUTOPULSE™



- Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der Schwebstoffe bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
- Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Benutzer, die aktuelle Staubmenge im Inneren zu sehen und zu erkennen, wann die Staubbox voll ist
- Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht den Anschluss an große Entstauber, um den Staub aus der Box abzusaugen. Optimiert für die Verwendung mit dem Staubabsauger AS 30 LAC 30 I und dem Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295)

Max. Bohrdurchmesser (mm)	26
Max. Bohrtiefe (mm)	152
Max. Bohrer-Länge (mm)	210
Hublänge (mm)	152
Gewicht (kg)	1.9
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933478508