

DIAMANT-DOSENSENKER CONCRETEXdry

Die Mandrex ConcreteXdry Bohrer wurden für den intensiven Einsatz entwickelt. Die lasergeschweißten Segmente wurden für eine extrem lange Lebensdauer konzipiert.

In Kombination mit dem Mandrex MXqs ONE-KLICK-Lochsägensystem ist schnelles und sauberes Bohren gewährleistet.

VORTEILE

- Hochwertige professionelle Diamant Segmente (Höhe 9 mm)
- Lasergeschweißt für intensives & universelles Bohren
- Ideal für Stein, Mauerwerk und armerter Beton
- Schnelle und präzise Schnitte
- Seitenlöcher für Bohrstaubabfuhr
- Schnitttiefe 60 mm (2-3/8")
- Trockenes Bohren, kein Wasser erforderlich



MXqs

ONE
CLICK



Teil-Nr.*	Ø MM	Ø ZOLL
MDDB1Q068B	68	2 11/16
MDDB1Q072B	72	2 13/16
MDDB1Q082B	82	3 15/64

MXqs ConcreteXcut AUFNAHMEN, ZENTRIERBOHRER & ADAPTER



MX200027B
MXqs Aufnahme
mit TCT-Zentrierbohrer
Bohrfutter Sechskant 11 - 7/16"PB



MX200028B
MXqs Aufnahme
mit TCT-Zentrierbohrer
Bohrfutter Sechskant 8,5 - 11/32"PB




MX200029B
MXqs Aufnahme
mit TCT-Zentrierbohrer
Bohrfutter SDS-plus



MX2P0067B
MQxs-Zentrierbohrer für ConcreteXcut,
mit TCT-Hartmetall-Spitze. L=150 mm



MX2P0058B
MXqs Adapter mit M16x2 Gewinde zur Verwendung
z.B. mit ConcreteXcut Trockenbohrer. 3 Stück/Paket



* Um ConcreteXdry mit M16x2 Gewinde zu bestellen, ersetzen Sie das "Q" in der Bestell-Nr. durch "O"