


Anwendung/Application :



Operating System (OS):



Geprüft/Approved:



Verpackung/Packing:




USB zu 4S Seriell RS-232 Port, verschraubbar (FTDI)

Beschreibung :	Das EX-1334V USB 1.1 zu Seriell RS-232 Gehäuse stellt vier serielle RS-232 High Performance UART-16C550 Ausgänge zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um vier weitere Serielle RS-232 Ausgänge in einem kompakten Gehäuse für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation, muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1334V kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552 (2 Meter) A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1134V mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen.
Merkmale :	- Schnittstelle: RS-232 V.24 - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben - Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing - Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: none, even, odd, space, mark - Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND - Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power)
Chip-Set :	FTDI
Datentransfer-Rate :	50 Baud bis 115.2KBaud
Anschlüsse :	1 x B-Buchse Upstream verschraubbar 4 x 9-Pin D-SUB seriell Stecker
Arbeitstemperatur : Luftfeuchtigkeit :	0 bis 55°C 5 bis 95%
Hardwaresysteme :	USB 1.1 oder 2.0
Abmessung / Gewicht :	150 x 70 x 30 mm / 360g
Lieferumfang :	EX-1334V, 1 x USB Kabel A-Stecker auf B-Stecker 2 Meter zum Verschrauben (EX-K1552), Treiber CD, Handbuch



USB to 4S Serial RS-232 port, Screw Lock (FTDI)

Description:	The USB 1.1 to Serial RS-232 box provides four high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial ports. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion in a compact box through the USB 1.1 or 2.0 Bus. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1334V when the system run. With the USB cable EX-K1552 (2 meter) A-male to B-male you can fix the connector with screw. The cable it's fix and can't be disconnect any more by him self. The cable are included in the packaging contents.
Feature :	- Interface: RS-232 V.24 - FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte - I/O addresses: Setting from the operating system - Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing - Data Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: None, even, odd, space, mark - Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND - Power from the USB Bus (Bus Power)
Chip-Set :	FTDI
Data transfer rate :	50 Baud up to 115.2KBaud
Connectors :	1 x B-female connector with screw lock 4 x 9-pin D-SUB serial male connector
Operating Temperature : Operating Humidity :	0 up to 55°C 5 up to 95%
Hardware system :	USB 1.1 or 2.0
Size / Weight :	150 x 70 x 30 mm / 360g
Packaging contents :	EX-1332V, 1 x USB cable A-male to B-male connector 2 meter (EX-1552), Driver CD, Manual