

## Rollcart Schrankwagen



Traglast 1000 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700  
mm, Plattform aus Siebdruckplatte  
mit rutschsicherer Oberfläche,  
wasserfest, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7035 Lichtgrau/RAL5010  
Enzianblau, mit 1 Schränken, Höhe x  
Länge x Breite 920 x 1150 x 700 mm,  
mit TPE-Bereifung



**Artikelnummer: 158105**

## Rollcart Tisch- und Schrankwagen

**Traglast 1000 kg**

Schrankwagen

- Traglast 1000 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- mit 1 Schränken
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1150 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Traglast	1000 kg	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	1 Schrank	Material	Stahl/Holz
Material Plattform	Siebdruckplatte	elektrisch leitend	nein
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Schiebebügel	1 Stück
Plattform Ausführung	wasserfest	Radanordnung	rechteckig
Schrank	1 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	920 mm	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Etagen Anzahl	2 Stück	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Länge	1150 mm	Gewicht	87 kg
Breite	700 mm		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar