

## Exact Rohrsägen und Rohranfasmaschinen

### RG300073

Rohrtrenn- und Anfasmaschine PipeCut+Bevel



Gussrohre und duktile Rohre bis 360 mm in einem Arbeitsgang trennen und anfasen

Die neue Exact PipeCut + Bevel 360 Pro Series zum Schneiden und Anfasen von Wasser- und Abwasserleitungen in einem Arbeitsgang. Mit Unterstützung der Diamantscheibe entsteht eine perfekte 15° Fase an allen gängigen Rohrabmessungen. Die Länge und Tiefe der Fase lässt sich einfach mit den Einstellungen der Maschine auswählen. Die Tiefe der Fase lässt sich auch während des Schneidvorgangs einstellen. Dank der patentierten Greifeinheit wird die Maschine stabil an dem Rohr befestigt und die Bedienung erleichtert.

- Perfekte Fase für das saubere Verlegen
- Verschiedene Antriebsarten ( Elektro, Druckluft, Hydraulik)
- Sicher für Umwelt und Anwender
- Schnelles Arbeiten ohne Vorarbeit
- Keine Nacharbeit am Werkstück

Lieferumfang: incl. Diamanttrennscheibe, TCT Sägeblatt 165 mm, Tragetasche, 3 x Rohrauflagen, 1 x doppelt und 2 x einfach, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm und 2 mm, DVD

#### Technische Daten

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Sägebereich (mm)           | 75 - 360                       |
| Durchmesser Sägeblatt (mm) | 165                            |
| Max. Wandstärke            | 20 mm Stahl, 50 mm Kunststoffe |
| Geeignet für               | Stahl, Kunststoffe             |
| Aufnahme (mm)              | 62                             |
| Gewicht (kg)               | 17,5                           |
| Geschwindigkeit (1/min)    | I = 1.900, II = 2.885          |

## Zubehör

### RG300073

Rohrtrenn- und Anfasmaschine PipeCut+Bevel



*RG300075*

Säge- und Anfassscheibe  
360ProSeries Cut+Bevel, 165 mm



*RG300006*

Sägeblatt TCT 165 Stahl, Kupfer,  
Kunststoff