

DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel

AK-340103-010-S
EAN 4016032329428



DisplayPort Anschlusskabel, Typ DP St/St, 1.0m, m/Verrieg., Full HD, DP 1.1a konf., sw

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

- Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3

- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- Arretierung: Schnappbefestigung
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Länge: 1 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	140	8,40	50,00	32,00	21,00	33.600,00
Innen-VPE	10	0,60	18,00	7,00	11,00	1.386,00
Einzel-VPE	1	0,06	12,50	1,50	12,50	234,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	1,50	15,00	24,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

