

**GROSSE LEISTUNG
ZU
KLEINEN PREISEN**

PREBENA®

KOMPRESSOR VIGON 300



Technische Daten:

Motor: 230 V / 1800 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 300 l/min.
Füllleistung: 190 l/min.
Lautstärke: 85 dB(A)
max. Druck: 8 bar
Kessel: 50 l
Gewicht: 35 kg
Abmessungen: L 750 x B 400 x H 700 mm

Serienmäßige Ausstattung:

Manometer für Kesseldruck,
Druckminderer mit Manometer,
Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff,
massive Räder, TÜV-frei



PREBENA®

www.prebena.de

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG • Seestraße 20-26 • 63679 Schotten
Tel.: (0 60 44) 96 01-0 • Fax (0 60 44) 96 01-820 • eMail: info@prebena.de

PREBENA Steen & Klentze GmbH • Kornkamp 16 • 22926 Ahrensburg
Tel.: (0 41 02) 49 52-0 • Fax (0 41 02) 49 52-70 • eMail: info@prebena-ahr.de