

Feuille de données du produit



Article N°: 9384 Servante ESD - avec plateaux

Equipements de manutention



En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). 5 plateaux amovibles avec 5 plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité, rebord de 7 mm, pour 3 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	1240
Largeur de surface utile (mm)	610
Hauteur plateaux (mm)	317, 617, 917, 1217, 1517
Charge par plateau (kg)	80
Longueur totale (mm)	1372
Largeur totale (mm)	685
Hauteur totale (mm)	1686
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	123
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976493848