


## vitrine d'affichage

convient pour DIN A2, hauteur x largeur x profondeur 674 x 500 x 30 mm, pour montage mural dans format vertical/horizontal, paroi arrière en acier magnétique coloris argent, porte à battants, cadre en aluminium, coins angulaire

Numéro d'article: 312342



## Vitrine d'affichage plate

### pour intérieur et extérieur

vitrine d'affichage

- convient pour intérieur et extérieur
- convient pour DIN A2
- hauteur x largeur x profondeur 674 x 500 x 30 mm
- surface visible hauteur x largeur 594 x 420 mm
- pour montage mural dans format vertical/horizontal
- paroi arrière en acier magnétique coloris argent
- porte à battants
- vitre frontale en verre de sécurité
- cadre en aluminium
- coins angulaire
- livraison 4 aimants incl.
- 5 années de garantie




## Détails techniques

équipement  
d'information vitrine d'affichage





alignement format vertical/horizontal

lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	profilé	angulaire
hauteur	674 mm	Nombre d'aimants	4 pièce
hauteur de surface visible	594 mm	verrouillable	non
largeur	500 mm	matériau de cadre	aluminium
largeur de surface visible	420 mm	matériau de panneau arrière	acier
profondeur	30 mm	matériau de vitre frontale	verre de sécurité
convient pour (capacité)	DIN A2	couleur de panneau arrière	argent
type de porte	porte à battants	garantie	5 années
installation	montage mural	Poids	7 kg
surface de panneau arrière	magnétique		

## Accessoires

329979		aimants pour vitrine d'affichage, en blanc
330402		baguette de tête pour vitrine d'affichage, en acrylique
330413		baguette de tête pour vitrine d'affichage, en acrylique

## Cela s'adapte aussi ...

222696		nettoyant pour vitres, flacon vaporisateur avec capacité 0,75 l
222853		mouilleur, largeur de travail 350 mm, revêtement en microfibre coloris vert, poignée en plastique coloris vert
222855		lingette vitres, en microfibre en vert clair, longueur x largeur 400 x 400 mm
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud